



# MIC-4012

## 4-ZONE MICROPHONE

For use with our UPX4120

### FEATURES

- Condenser microphone
- 4 paging zones
- All zones paging
- 2- or 4-tone chime
- Mic, chime and master volume control
- 10-segment colour output level vumeter
- RJ45 link via CAT5 cable
- Up to 6 mics can be connected in series
- Up to 1km distance
- Powered via the amplifier or directly 24Vdc on the mic

Frequency range.....	80 - 18kHz (+/-3dB)
Total harmonic distortion.....	<=1%
Consumption.....	10W
Power supply.....	24Vdc
Dimensions.....	197 x 115 x 43.5mm
Weight.....	1.35kg (w/o mic)



BST® IS A REGISTERED TRADEMARK OF LOTRONIC SA

**CODE: 17-3020**  
**EAN: 5420047141606**

### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....	43,0 x 25,5 x 11,5cm
Volume .....	0,013m³
N/G weight / Poids N/B.....	1,1/2,2 kg
Carton qty.....	4 pcs.





## MIC-4012

### MICROPHONE 4 ZONES

Pour utilisation avec notre UPX4120

#### FEATURES

- Microphone à condensateur
- 4 zones d'appel
- Appel général
- Carillon de 2 ou 4 sons au choix
- Contrôle de volume micro, carillon et général
- Vumètre de couleur à 10 segments du niveau de sortie
- Liaison par RJ45 via câble CAT5
- Jusqu'à 6 micros peuvent être connectés en cascade
- Distance de la liaison jusqu'à 1 km
- Alimentation via l'amplificateur ou par alimentation 24V directement sur le micro

Bande passante.....	80 - 18kHz (+/-3dB)
Distorsion harmonique totale.....	<=1%
Consommation.....	10W
Alimentation.....	24Vdc
Dimensions.....	197 x 115 x 43.5mm
Poids.....	1.35kg (w/o mic)



CODE: **17-3020**

EAN: **5420047141606**

#### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....	43,0 x 25,5 x 11,5cm
Volume.....	0,013m <sup>3</sup>
N/G weight / Poids N/B.....	1,1/2,2 kg
Carton qty.....	4 pcs.





## MIC-4012

### MICROFONO 4 ZONAS

Para el UPX-4120

#### FEATURES

- Micrófono de condensador
- 4 zonas de aviso
- Llamada general
- Carillón de 2 o 4 sonidos a escoger
- Control de volumen de micro, carillón y general
- Vu-metro de color de 10 segmentos de nivel de salida
- Conexión por RJ45 vía cable CAT5
- Se pueden conectar hasta 6 micros en cascada
- Distancia de la conexión de hasta 1km
- Alimentación mediante el amplificador o por alimentación 24V directamente en el micro

Banda pasante.....80 - 18kHz (+/-3dB)  
Distorsión armónica total..... <=1%  
Consumo.....10W  
Alimentación.....24Vdc  
Dimensiones.....197 x 115 x 43.5mm  
Peso.....1.35kg (w/o mic)



BST® IS A REGISTERED TRADEMARK OF LOTRONIC SA

CODE: **17-3020**

EAN: **5420047141606**

#### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....43,0 x 25,5 x 11,5cm  
Volume .....0,013m<sup>3</sup>  
N/G weight / Poids N/B.....1,1/2,2 kg  
Carton qty.....4 pcs.

