

## ラック

## ■ インデックス

用途	シリーズ / モデル	品番	説明
19インチラック搭載用 キット	Genesysシリーズ (GENHモデルのみ)	GENH/RM	Genesysシリーズ・ハーフラックモデル(GENHモデル)専用ラック マウントキット
ブランクパネル	Z+ (Z-NL100)	Z-BP	Z-NL100用ブランクパネル、幅70mm、標準モデル用
	Z+ (Z-NL100)	Z-WBP	Z-NL100用ブランクパネル、幅105mm、オプションモデル用
収納ラック	Z+	Z-NL100	EIA規格 19インチラック搭載用オプション、高さ2U、標準モデル (幅70mm)は6台・オプションモデル(幅105mm)は4台搭載可能
	Z+	Z-NL200	上部に取っ手付きのラック、標準モデル(幅70mm)は3台・ オプションモデル(幅105mm)は2台搭載可能
シェルフラック	FPS1000 (標準品または/Sオプション)	FPS-S1U	19インチ専用シェルフラック、FPS1000(標準品または/Sオプショ ン)を3台搭載可能
	FPS1000 (/Pまたは/PSオプション)	FPS-S1U/P	19インチ専用シェルフラック、FPS1000(/Pまたは/PSオプショ ン)を3台搭載可能
	HFE1600	HFE1600-S1U	19インチ専用シェルフラック、HFE1600を5台搭載可能 AC入力コネクタ(背面に各々の入力コネクタ有り)：IECインレット (C16タイプ)
		HFE1600-S1U-TB	19インチ専用シェルフラック、HFE1600を5台搭載可能 AC入力コネクタ(背面に各々の入力コネクタ有り)：ハモニカ端子
	HFE2500	HFE2500-S1U	19インチ専用シェルフラック、HFE2500を4台搭載可能 AC入力コネクタ(背面に各々の入力コネクタ有り)：IECインレット (C20タイプ)
		HFE2500-S1U-TB	19インチ専用シェルフラック、HFE2500を4台搭載可能 AC入力コネクタ(背面に各々の入力コネクタ有り)：ハモニカ端子