

# Comparadores de Diâmetro Interno

- Estes comparadores de diâmetro interno não requerem uma constante troca das hastes de medição graças ao cabeçote micrométrico integrado.
- A ponta com batente de metal duro garante resistência e durabilidade.

## Série 511

Com cabeçote micrométrico.



511-344



511-314



Capacidade mm	Código	Graduação mm	Curso do cabeçote micrométrico mm	Extensão mm
<b>Com relógio comparador 2109SB-10</b>				
35-60	511-343	0,001	5	5, 10, 15, 20
60-100	511-333	0,001	10	10, 20
100-160	511-311	0,001	13	10, 20, 20
150-250	511-313	0,001	25	25, 50
250-400	511-315	0,001	50	50, 50
400-600	511-317	0,001	50	50, 100
600-800	511-327	0,001	50	50, 100

Capacidade mm	Código	Graduação mm	Curso do cabeçote micrométrico mm	Extensão mm
<b>Com relógio comparador 2046SB</b>				
35-60	511-344	0,01	5	5, 10, 15, 20
60-100	511-334	0,01	10	10, 20
100-160	511-312	0,01	13	10, 20, 20
150-250	511-314	0,01	25	25, 50
250-400	511-316	0,01	50	50, 50
400-600	511-318	0,01	50	50, 100
600-800	511-328	0,01	50	50, 100

## Extensões para série 511

Capacidade mm	Comprimento				
	125 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
18-35	953549	953550	953551	—	—
35-160	953552	953553	953554	953555	953556
160-400	953557	952361	953558	953559	953560

### Especificações

Capacidade: 35-800 mm

Inclui estojo e relógio comparador.

### Acessórios Opcionais

- 543-264B** Relógio comparador digital (especificações, veja página 116)
- 2972** Relógio comparador analógico, Graduação: 0,01 mm (especificações, veja página 127)
- 2900SB-10** Relógio comparador analógico, Graduação: 0,001 mm (especificações, veja página 129)



543-264B



2972



2900SB-10

Para anéis padrão, veja página 65  
Para especificações dos relógios  
veja a partir da página 108

△ Modelos em polegada sob consulta