




Produktname | *Product name*: FUTURE MULTI 3in1  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0137  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201532  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 04.05.2016

Version	Change	Date	Name
V0	technical data changed	08.06.16	LHE
VA	--- (Preliminary)	04.05.16	DC

Leuchte / light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:**


Leuchtmittel 1: Front-LED	1 x weiße 3W LED (Fokussierbar)		<i>illuminant 1:</i> <i>Front LED</i>	1 x white 3W LED (Focus able)	
Leuchtmittel 2: Seitliche-LEDs-Weiß	3 x weiße 0,5W LEDs = 1,5W (Weitwinkel- ausleuchtung)		<i>illuminant 2:</i> <i>Side-LEDs-White</i>	3 x white 0.5W LEDs = 1.5W (wide angle illumination)	
Leuchtmittel 3: Seitliche-LEDs-Rot (blinkend ca. 0,5Hz)	3 x rote LEDs (Weitwinkel- ausleuchtung)		<i>illuminant 3:</i> <i>Side-LEDs-Red</i> (blinking: approx. 0.5Hz)	3 x red LEDs (wide angle illumination)	
Schalterfunktion:	1. Front-LED		<i>Switch function:</i>	1. Front LED	
	2. Seitliche-LEDs-Weiß			2. Side-LEDs-White	
	3. Seitliche-LEDs-Rot			3. Side-LEDs-Red	
	4. Aus			4. Off	
Leuchtmittel:	Front- LED:	Seitliche- LEDs- Weiß:	<i>illuminant:</i>	Front LED:	Side-LEDs- White:
Lichtstrom: [Lumen]	180lm	100lm	<i>Luminous flux (light output): [Lumen]</i>	180lm	100lm
Leuchtdauer:	ca. 4h 45min	ca. 11h	<i>Run time:</i>	approx. 4h 45min	approx. 11h
Leuchtweite:	130m	11m	<i>Beam distance:</i>	130m	11m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	4550cd	29cd	<i>Peak beam / luminous intensity: [Candela]</i>	4550cd	29cd
Maximale Beleuchtungs- stärke: [Lux]	4550lx (1m)	117lx (0.5m)	<i>Peak beam illuminance: [Lux]</i>	4550lx (1m)	117lx (0.5m)
Benötigte Zellen:	3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)		<i>Battery:</i>	3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	
Weitere Funktionen:	Magnet (Schalterseite)		<i>Further functions:</i>	Magnet (switch side)	
Gehäusematerial:	Aluminium		<i>Housing material:</i>	Aluminium	
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C		<i>Operating temperature:</i>	-10°C...25°C	
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)		<i>Storage temperature:</i>	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...70°C (Torch only)	
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%		<i>Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only)</i>	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %	
Approbationen:	CE		<i>Approvals:</i>	CE	
Gewicht:	150g nur die Lampe 183g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben)		<i>Weight:</i>	150g only the torch 183g with 3 x batteries (as described above)	
Lieferumfang:	- 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - Gürtelclip - Batteriekartusche		<i>Shipment:</i>	- 3 x batteries (as described above) - Belt clip - Battery cartridge	
Verpackung:	Blister-Verpackung		<i>Package:</i>	Blister shell	