

FICHE DE DONNEES DE SECURITE THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD
 NO DE PRODUIT : 852241, 852242, 852243
 DISTRIBUTEUR Permatex Europe
 Unit 3 Shipton Way
 Express Business Park
 Northampton Road, Rushden
 Northants
 NN10 6GL
 +44 (0)870 458 9686
 enquiries@permatex.eu

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Effet cancérigène suspecté. Preuves insuffisantes.

CLASSIFICATION Carc 3;R40. Xi;R36/37/38. R43.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Appellation	No EC :	No. CAS	Contenu	Classification
Calcium Carbonate	207-439-9	471-34-1	30-60%	Xi;R36/37/38.
ÉTHYLMÉTHYLACÉTOXIME	202-496-6	96-29-7	1-5%	Carc3;R40 Xn;R21 R43 Xi;R41
STEARIC ACID		57-11-4	1-5%	Xi;R36/37/38. F;R11.
Vinyl Oximosilane	218-747-8	2224-33-1	1-5%	Xi;R37/38,R41. R43.

Le texte intégral pour toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

4 PREMIERS SECOURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

En cas d'accidents ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

INHALATION

Éloigner immédiatement la victime de la source d'exposition. Garder au repos, au chaud et à l'air frais. Consulter un médecin si les troubles persistent.

INGESTION

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir.

CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.

CONTACT AVEC LES YEUX

Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les troubles persistent.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION

Un incendie peut être éteint avec : Dioxyde de carbone (CO2). Agents chimiques secs. Mousse.

RISQUES D'INCENDIE/D'EXPLOSION RARES

En cas de chauffage, le volume et la pression augmentent fortement. Danger d'explosion du récipient.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD**6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES**

Respecter les conseils de prudence décrits dans cette fiche de données de sécurité. En cas de déversements accidentelles : faire attention aux surfaces et sols glissants.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne permettre AUCUNE contamination de l'environnement.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Absorber les déversements avec une matière absorbante non inflammable. Recueillir dans des récipients et bien sceller. Éloigner les récipients et rincer la zone avec de l'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE**PRÉCAUTIONS D'USAGE**

Éviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains après le contact.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit sec et frais.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**CONDITIONS D'UTILISATION**

Assurer l'accès à une douche oculaire pour un rinçage rapide.

MESURES D'INGÉNIEURIE

Assurer une ventilation efficace.

PROTECTION RESPIRATOIRE

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Respirateur à cartouche chimique pour les vapeurs organiques.

PROTECTION DES MAINS

Porter des gants de protection. Porter des gants de protection en : Caoutchouc ou plastique.

PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de sécurité approuvées et bien ajustées si les projections sont probables.

MESURES D'HYGIÈNE

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Aucune procédures particulières, mais une bonne hygiène personnelle est conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT	Pâte colorée		
COULEUR	Noir		
ODEUR	Suave		
DENSITÉ RELATIVE	1.34	TENSION DE VAPEUR (air=1)	3.0
PRESSION DE VAPEUR	<5 mm Hg	VALEUR PH, SOLUTION CONCENTRÉE	7-8
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)	<4%		

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**STABILITÉ**

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

CONDITIONS À ÉVITER

Éviter la chaleur.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE

Ne polymérise pas.

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD**MATIÈRES À ÉVITER**

Oxydants forts. Eau, vapeur, mélanges contenant de l'eau.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Dégage des gaz toxiques en cas d'incendie (CO, CO2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**INHALATION**

Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire.

INGESTION

Peut provoquer une forte irritation de la bouche, de l'oesophage et du tractus gastro-intestinal en cas d'ingestion.

CONTACT AVEC LA PEAU

Irritant pour la peau. Un contact prolongé peut entraîner de la rougeur, de l'irritation et de la peau sèche.

CONTACT AVEC LES YEUX

Peut entraîner une irritation passagère des yeux.

MISES EN GARDE SUR LA SANTÉ

Risque de développement d'une hypersensibilité ou de déclenchement d'une hypersensibilité existante chez les personnes prédisposées.

VOIE D'EXPOSITION

Inhalation. Ingestion. Contact avec la peau et/ou les yeux.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**ÉCOTOXICITÉ**

Aucune donnée n'est disponible sur l'écotoxicité du produit.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**MÉTHODES D'ÉLIMINATION**

Éliminer les rejets et déchets conformément aux règlements municipaux.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT	AEROSOLS		
NO. UN ROUTE	1950	N°CLASSIFICATION ADR	2.1
CLASSIFICATION ADR	Class 2	GROUPE D'EMBALLAGE ADR	#
NO. D'ÉTIQUETTE ADR	2.1	NO CEFIC TEC(R)	20G5F
NO. CLASSE RID	2.1	GROUPE D'EMBALLAGE RID	#
NO. UN MER	1950	CLASSE IMDG	2.1
GROUPE D'EMBALLAGE IMDG	#	EMS	F-D, S-U
MFAG	See Guide	POLLUANT MARIN	Non.
NO. UN, AIR	1950	CLASSE AIR	2.1
GROUPE D'EMBALLAGE AÉRIEN	#		

15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION**ÉTIQUETAGE**

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD

Nocif

CONTIENT

ÉTHYLMÉTHYLCÉTOXIME

Vinyl Oximinosilane

PHRASES DE RISQUE

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 R40 Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes.
 R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

S25 Éviter le contact avec les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
 S51 Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

16 AUTRES INFORMATIONS

DATE DE RÉVISION 20/03/2009

NO DE REV. /REPL. FDS 1

GÉNÉRÉE LE

PHRASES - R (TEXTE INTÉGRAL)

R11 Facilement inflammable.
 R21 Nocif par contact avec la peau.
 R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
 R40 Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes.
 R41 Risque de lésions oculaires graves.
 R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucune garanties ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure si les informations sont applicables pour une certaine utilisation.