

omni-
talentueuse





Tout ce qu'une
clé doit être capable
de faire. Et bien
davantage encore.

PLUS VITE, MIEUX, PLUS BEAU. BREF, UN VÉRITABLE JOKER* !
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES CLÉS MIXTES À CLIQUET.

JOKER

*brevet déposé en Allemagne au niveau fédéral

Joker : pour tout mieux faire.

FONCTION DE RETENUE BIEN PRATIQUE.

La fonction de retenue offerte par Joker vous permet de guider directement écrous et vis sur le lieu de mise en œuvre, de manière totalement sûre. L'enfilage sur un filetage s'opère avec rapidité et assurance. Joker pare efficacement à toute chute de la vis ou de l'écrou – et aux recherches fastidieuses qui s'en suivent.

BUTÉE TERMINALE POUR UN VISSAGE PLUS RAPIDE.

Être obligé de retirer et de repositionner constamment la clé, pendre garde à doser la puissance pour éviter les risques de blessures ? Tout cela, c'était hier. Grâce à sa butée terminale, Joker vous évite aujourd'hui de dérapier verticalement hors de la tête de vis. Cela facilite bien des choses. Sans oublier que vous pouvez ainsi déployer beaucoup plus de puissance lors du vissage.


SÉCURITÉ ACCRUE, AVEC EFFET ANTIDÉRAPANT.

L'ingénieuse morphologie dodécagonale de Joker engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou – une liaison qui tient ! Et la plaque interchangeable en métal trempé située dans la fourche de Joker « enserme » littéralement la vis de ses pointes extrêmement dures. Deux atouts permettant d'éviter tout dérapage malencontreux, même dans l'hypothèse de couples élevés.

TRÈS FAIBLE ANGLE DE REPRISE.

Le moins fait le plus. Surtout là où le manque d'espace vous obligeait jusqu'à présent à retourner x fois les clés conventionnelles à angle de reprise de 60° pour visser ou dévisser vis ou écrous. Au lieu des 60°, Joker propose à présent l'angle de reprise de 30° couplé à un mécanisme dodécagonal. Ce qui, en conjugaison avec sa tête droite, rend superflue l'inversion de la clé. Avec Joker, vous pouvez désormais desserrer, contre-serrer et retirer vis et écrous dans des situations où les outils classiques échouent. C'est ce qui rend Joker plus intelligente. Et lui permet en plus de faire superbe figure dans vraiment n'importe quelle position.

Acheminement de la vis sans recours à un outil auxiliaire.



Réduction du risque de dérapage vertical, pour un vissage plus rapide.



Réduction du risque de dérapage latéral, pour moins de blessures.



Visser sans devoir inverser. Faible angle de reprise de seulement 30°.





Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073270001	10	159	22	5,5	21	7,2	3
05073273001	13	177	27,3	7	25	8,6	3
05073277001	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5	3
05073279001	19	246	42	9,5	34,8	11	3

Code	Display	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073290001	Joker Set	1 x 10x159;	1 x 13x177;	1 x 17x224;	1 x 19x246		1

Code	Display	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020020001	Joker Set	1 x 10x159;	1 x 13x177;	1 x 17x224;	1 x 19x246		8

TANT QU'À FAIRE, AUTANT CHOISIR JOKER !

Joker vient à bout rapidement et avec une grande précision de quasiment toutes les tâches de vissage imaginables. La denture exceptionnellement fine (80 dents) du mécanisme à cliquet dont elle est munie côté œillet offre une souplesse maximale, même aux endroits exigus. Conjugué à l'acier chrome-molybdène haut de gamme et au revêtement nickel-chrome employés, le forgeage à géométrie spécialement étudiée vous permet de gagner sur trois tableaux : très haute longévité, résistance élevée à l'usure et tenue durable à la corrosion.

L'ensemble Joker, composé de quatre pièces, dans son étui à outils pratique.



Les outils inspirés.



Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co. KG · Korzertor Straße 21-25 · 42349 Wuppertal · Germany
Telefon: +49(0)202/40 45 - 322 · Fax: +49(0)202/40 36 34 · info@wera.de · www.wera.de

