


Multiadaptateurs



RE932-01ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm CU
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d arrêt de soudure

- Platine d adaptation pour SO8 conçue sur une rangée
- Pitch: 1,27 mm (153 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø

- Dimensions 11,50 x 16,00 mm