



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PC-CLENE TUB 100 WIPES

### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

<b>PRODUCTNAAM</b>	PC-CLENE TUB 100 WIPES
<b>PRODUCTNR.</b>	PCC APCC100 APCC100R ZA
<b>TOEPASSING</b>	Office Equipment Cleaning Product
<b>LEVERANCIER</b>	AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK. COALFIELD WAY ASHBY de la ZOUCH LEICESTERSHIRE. LE65 1JF UNITED KINGDOM +44 (0) 8443759700 +44 (0) 8443759799 info@hkw.co.uk
<b>TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN</b>	+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm Mon – Fri

### 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

**INDELING (1999/45)** Niet geclassificeerd.

### 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EG-Nr.	CAS-Nr.	Inhoud %	Indeling (67/548/EEG)
1-METHOXY-2-PROPANOL	203-539-1	107-98-2	1-5%	R10 R67

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

#### OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

De niet genoemde ingrediënten zijn niet gevaarlijk of hebben een niet vermeldingsplichtig volume.

### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

#### AANWIJZINGEN VOOR DE ARTS

Treat symptomatically

#### INADEMING

Vanwege de kleine verpakking is het risico van inademing minimaal.

#### INSLIKKEN

Vanwege de kleine verpakking is het risico van inslikken minimaal. Mond grondig spoelen. Medische hulp inschakelen.

#### CONTACT MET DE HUID

Vanwege de kleine verpakking is het risico van contact met de huid minimaal. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen.

Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

#### CONTACT MET DE OGEN

Vanwege de kleine verpakking is het risico van contact met de ogen minimaal. Met water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

### 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

## PC-CLENE TUB 100 WIPES

### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

#### REINIGINGSMETHODEN

Niet van toepassing.

### 7 HANTERING EN OPSLAG

#### GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen voor gebruik vermeld.

#### OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

In oorspronkelijke houder bewaren.

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	TGG - 8 Uur		TGG - 15 Min		Opmerkingen
1-METHOXY-2-PROPANOL	MAC	100 ppm	375 mg/m <sup>3</sup>	150 ppm	563 mg/m <sup>3</sup>	H

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

H = Gevaar van huidabsorptie

#### TECHNISCHE MAATREGELEN

Niet van toepassing.

#### BESCHERMING VAN DE HANDEN

Handbescherming niet vereist.

#### BESCHERMING VAN DE OGEN

Niet van toepassing.

#### ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Not relevant

#### HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Not relevant

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Impregnated cloth, card or tissue
KLEUR	Kleurloos.
GEUR	Karakteristiek.
KOOKPUNT (°C)	>100 (>212 F)
RELATIEVE DICHTHEID	1.000 @ 20 °C (68 F)
DAMPSPANNING	2.33 kPa @ 20 °C (68 F)
pH-WAARDE, GECONC.	5-7
OPLOSSING	
VLAMPUNT (°C)	>55 (>131 F) CC (Gesloten kop).

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

#### TE VERMIJDEN CONDITIES

Niet van toepassing.

### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### INADEMING

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

#### INSLIKKEN

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

#### CONTACT MET DE HUID

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

#### CONTACT MET DE OGEN

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

## PC-CLENE TUB 100 WIPES

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWING EN** Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Geen specifiek acuut of chronisch gezondheidsgevaar vermeld, maar deze chemische stof kan nadelige uitwerking hebben op de menselijke gezondheid, hetzij in het algemeen, hetzij op bepaalde personen met reeds bestaande of onzichtbaar aanwezige gezondheidsproblemen.

### OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen.

<b>Naam</b>	1-METHOXY-2-PROPANOL
<b>Toxische Dosis 1 - LD 50</b>	5200 mg/kg (oraal rat)
<b>Toxische Dosis 2 - LD 50</b>	11700 mg/kg (oraal-muis)

## 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

### ECOTOXICITEIT

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

### WATERGEVAARSCCLASSIFICATIE

WGK 2

<b>Naam</b>	1-METHOXY-2-PROPANOL
<b>LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l</b>	20800
<b>EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l</b>	23300

## 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### OPRUIMINGSMETHODEN

Geen specifieke lozingsmethode vereist.

## 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Geen transportwaarschuwingsteken verplicht
<b>ANNOTATIES WEGVERVOER</b>	Niet geclassificeerd.
<b>ANNOTATIES SPOORWEGVERVOER</b>	Niet geclassificeerd.
<b>ANNOTATIES ZEE TRANSPORT</b>	Niet geclassificeerd.
<b>ANNOTATIES LUCHTVERVOER</b>	Niet geclassificeerd.
<b>MILIEUGEVAARLIJKE STOF/MARIENE VERONTREINIGING</b>	Nee.
<b>ADR KLASSE</b>	Niet geclassificeerd voor vervoer.

## 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

### RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

### VEILIGHEIDSZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

### EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen.

## PC-CLENE TUB 100 WIPES

### 16 OVERIGE INFORMATIE

#### HERZIENINGSCOMMENTAAR

Revised in accordance with CHIP3 and EU Directives 1999/45/EC and 2001/58/EC

#### UITGEGEVEN DOOR

Helen O'Reilly

HERZIENINGSDATUM NOVEMBER 2009

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 5

VIB NR 10638

#### RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R10 Ontvlambaar.

#### EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.