

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 35 mm



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100



Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	20.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Výkon	20.00 W
Účinnost λ	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h


Fotometrické údaje

Nominal useful luminous flux 90°	205 lm
Svítivost	580 cd
Teplota chromatičnosti	2800 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.75
Rated useful luminous flux 90°	205 lm

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	36 °
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	35.0 mm
Délka	40.0 mm

Technický list výrobku

Celková délka	42.0 mm
Vnější baňka	T9
Maximální průměr	35.0 mm

Barvy & materiály


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	GU4
---------------	-----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Technický list výrobku

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Order reference	44890 WFL 20W 1

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Bundle 10	- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm ³	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm ³	233.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

References / Links

Křivky rozložení světla najdete na

▶ www.osram.com

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.