

## HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10

OSRAM HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Halogenové žárovky s parabolickým reflektorem PAR16, se patičí GU10/GZ10



### Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

### Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Se skleněným reflektorem pro jasné světelné efekty
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Není nutný transformátor
- UV filtr
- Inovativní technologie bulb pinch pro hořák
- V souladu s IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev  $R_a$ : 100
- Patice: GU10, GZ10



## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	50.00 W
Jmenovité napětí	240 V
Výkon	50.00 W
Účinek $\lambda$	1.00
Energy consumption	50 kWh/1000h


### Fotometrické údaje

Nominal useful luminous flux 90°	300 lm
Svítivost	900 cd
Teplota chromatičnosti	2800 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.75
Rated useful luminous flux 90°	300 lm

### Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	30 °
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s

### Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	51.0 mm
Délka	55.0 mm

## Technický list výrobku

<b>Celková délka</b>	53.0 mm
<b>Vnější baňka</b>	PAR51
<b>Maximální průměr</b>	51.0 mm

### Barvy & materiály


<b>Obsah rtuti ve světelném zdroji</b>	0.0 mg
<b>Bez rtuti</b>	Ano

### Životnost

<b>Jmenovitá životnost</b>	2000 h
<b>Měřená životnost</b>	2000 h
<b>Počet spínacích cyklů</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Další údaje o produktu



### Spectral power distribution

<b>Patice</b>	GU10
<b>Zápatí pouze pro produkty</b>	Nevhodné pro venkovní použití a vlhká prostředí

### Vlastnosti

<b>Provozní poloha hořáku</b>	Jakýkoli
<b>Stmívatelnost</b>	Ano

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HAGS/UB-50-240-GU10-51/30
Order reference	64824FL 50W 240

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	STK-Number	UK Org
4050300580159	-	8327518	-	-

## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321595294	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321595300	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 20	134 mm x 106 mm x 256 mm	3.64 dm <sup>3</sup>	1030.00 g
4050300580159	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 69 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	58.32 g
4008321904782	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Bundle 5	51 mm x 64 mm x 248 mm	0.81 dm <sup>3</sup>	250.00 g
4008321904799	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 20	111 mm x 136 mm x 257 mm	3.88 dm <sup>3</sup>	1090.00 g
4050300664897	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 20	165 mm x 130 mm x 230 mm	4.93 dm <sup>3</sup>	1036.80 g
4050300807904	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Bundle 3	149 mm x 65 mm x 50 mm	0.48 dm <sup>3</sup>	142.02 g
4050300807911	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 30	165 mm x 155 mm x 270 mm	6.91 dm <sup>3</sup>	1545.20 g
4052899016682	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Folding carton box 5	- x - x -		
4052899016699	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 90	213 mm x 259 mm x 324 mm	17.87 dm <sup>3</sup>	4715.00 g
4052899181137	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Blister 2	- x - x -		
4052899181144	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	Shipping carton box 20	134 mm x 254 mm x 290 mm	9.87 dm <sup>3</sup>	1085.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### References / Links

Křivky rozložení světla najdete na

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.