

## DULUX L 40 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Yksikantaloistelamput ELL/KUR käyttöön, nelipiikkinen 2G11-kanta



### Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

### Tuote-edut

- Hyvin taloudellinen
- Ainutlaatuinen valovirta
- Ainutlaatuinen valotehokkuus
- Pitkä kestoikä
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa
- Pituus vajaa puolet putkiloistelamppujen pituudesta
- Parannettu ylläpito

### Tuotteen ominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G11-plug-in-kanta
- Himmennettävissä (1...100 % QUICKTRONIC QT<sub>i</sub> DALI/DIM:illä)
- Värintoistoindeksi R<sub>a</sub>: 80...89
- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla
- Saatavissa myös sinisenä



## Tuotteen tekniset tiedot

### Tekniset tiedot


#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	40.00 W
Rakenteellinen teho	40.00 W
Energy consumption	44 kWh/1000h

#### Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	3500 lm
Nimellinen valovirta	3500 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	3500 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.90
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.88
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.86
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.81
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.80
Luminanssi	2.3 cd/cm <sup>2</sup>

#### Mitat ja paino



Product line drawing

Kanta

Kokonaispituus	533.0 mm
Tuotteen paino	115.00 g

## Tuotteen tekniset tiedot

Putken halkaisija	17.5 mm
Pituus	533.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	535 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	533.00 mm

## Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.7 mg
--------------------------	--------

## Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
------------------	---------

## Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Hyötypolttoikä	13000 h <sup>1)</sup>
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> ECG esilämmityksellä

## Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	2G11
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä
Tuotteen huomautusteksti	vain elektroniselle liitäntälaitteelle

## Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

## Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
-----------------------	----

## Maakohtaiset kategoriat

## Tuotteen tekniset tiedot

<b>ILCOS</b>	FSDH-40/840-/P/-2G11-43,9/533
--------------	-------------------------------

## Maakohtaiset tiedot

<b>Tuotekoodi</b>	<b>METEL code</b>	<b>SEG-numero</b>	<b>STK-numero</b>	<b>UK Org</b>
4050300279909	OSRDL40840	8330468	4933894	-

## Tuotteen tekniset tiedot

### Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX L 40W/840 2G11	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.21 A	45.00 W	3600 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 W	3500 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.20 A	44.00 W	3500 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.37 A	88.00 W	3500 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.19 A	44.00 W	3500 lm	1
	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.37 A	86.00 W	3500 lm	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.20 A	45.00 W	3500 lm	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.38 A	87.00 W	3500 lm	2


## Tuotteen tekniset tiedot




Takuu

## Tekniset varusteet


- Sopii vakio-ohjaimiin ja syyttimiin
- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella



Kyt kentäkaavio



Kyt kentäkaavio



Kyt kentäkaavio

## Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300279909	DULUX L 40 W/840 2G11	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	150.80 g
4050300279916	DULUX L 40 W/840 2G11	Lähetyslaatikko 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	1678.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Kirjallisuustiedot

## Tuotteen tekniset tiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitännälaitteesta osoitteesta

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta

▶ [www.osram.com/system-guarantee](http://www.osram.com/system-guarantee)

---

### Vastuuvapautuslauseke

---

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.