

HALOPIN ECO 33 W 240 V G9

HALOPIN ECO | Halogenlampor med G9-sockel



Användningsområde

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Läsbelysning
- Matbordsbelysning
- Spegelbelysning
- Accentbelysning
- Stämningbelysning

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning ECO
- Otroligt små dimensioner för ny revolutionerande armaturdesign
- Robust glödtråds konstruktion tack vare innovativ och unik noppningsteknik
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Uppfyller IEC 60432-2 tack vare integrerad säkringsfunktion
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningsindex R_a : 100



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	33.00 W
Nominell märkspänning	240 V
Konstruktionseffekt	33.00 W
Motsvarar traditionell lampa i watt	40 W
Effektfaktor λ	1.00
Energiförbrukning	33 kWh/1000h


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	460 lm
Färgtemperatur	2700 K
Ljuskvalitet enligt EN 12464-1	Varmvit
Beräknad lumen	460 lm
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Product line drawing

Diameter	13.3 mm
Längd	43.0 mm
Avstånd a / LCL	22.0 mm

Produktdatablad

Totallängd	43.0 mm
Ytterkolv	T13,3

Färger & Material


Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja

Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h
Antal tändcykler	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata



Spektralenergifördelning

Socket	G9
---------------	----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

Energiklass	D
--------------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
Ordernummer	66733 ECO 33W 2

Landspecifik information

Produktnummer	METEL-Code	SEG-No.	STK number	UK Org
4008321226341	-	-	4736254	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4008321226341	HALOPIN ECO 33 W 240 V G9	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.50 g
4008321226358	HALOPIN ECO 33 W 240 V G9	Transportförpackning g 20	106 mm x 70 mm x 144 mm	1.07 dm ³	128.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.