

## DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 Standard | Halogen kalljusreflektorlampa med 51 mm diameter



### Användningsområde

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Köksbelysning
- Spegelbelysning
- Objektbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer

### Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Kalljusreflektor som reducerar värmen i ljusstrålen med upp till 66%
- Ljuskälla med lågtrycksurladdning möjliggör användning i öppna armaturer enl. IEC 2-3
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex  $R_a$ : 100

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	50.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Konstruktionseffekt	50.00 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00
Energiförbrukning	53 kWh/1000h


### Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	680 lm
Ljusstyrka	1500 cd
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet enligt EN 12464-1	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.75
Märkt användbar ljusflöde 90°	680 lm

### Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppstarttid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

### Mått



Product line drawing

Diameter	51.0 mm
Längd	46.0 mm

## Produktdatablad

<b>Totallängd</b>	46.0 mm
<b>Ytterkolv</b>	T9
<b>Maximal diameter</b>	51.0 mm

### Färger & Material


<b>Graderad kvicksilvermängd</b>	0.0 mg
<b>Kvicksilverfri</b>	Ja

### Livslängder

<b>Nominell livslängd</b>	3000 h
<b>Beräknad livslängd</b>	3000 h
<b>Antal tändcykler</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Tillägg produktdata



### Spektralenergifördelning

<b>Socket</b>	GU5.3
---------------	-------

### Användningsområden

<b>Brinnläge</b>	Universal
<b>Ljusreglerbar</b>	Ja

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

Energiklass	B
-------------	---

### Landspecifika kategorier

ILCOS	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
Ordernummer	41870 WFL 50W 1

---

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK number	UK Org
4050300012575	OSRH41870WFL	-	4739512	-

## Produktdatablad

---

### Logistiska data

---

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300012575	DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	30.70 g
4050300499529	DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3	Transportförpacknin g 20	189 mm x 122 mm x 163 mm	3.76 dm <sup>3</sup>	690.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Referenser / Länkar

---

For light distribution curves see

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Friskrivningsklausul

---

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.