

DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogen kalljusreflektorlampa med 51 mm diameter och glasskiva



Användningsområde

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Köksbelysning
- Spegelbelysning
- Objektsbelysning

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Kalljusreflektor som reducerar värmen i ljusstrålen med upp till 66%
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	35.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Konstruktionseffekt	35.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energiförbrukning	38 kWh/1000h


Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	430 lm
Ljusstyrka	1000 cd
Färgtemperatur	2900 K
Ljuskvalitet enligt EN 12464-1	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.75
Märkt användbar ljusflöde 90°	430 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppstarttid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Product line drawing

Diameter	51.0 mm
Längd	46.0 mm

Produktdatablad

Totallängd	46.0 mm
Ytterkolv	MR51
Maximal diameter	51.0 mm

Färger & Material


Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja

Livslängder

Nominell livslängd	3000 h
Beräknad livslängd	3000 h
Antal tändcykler	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata



Spektralenergifördelning

Socket	GU5.3
---------------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

Energiklass	B
-------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Ordernummer	44865 WFL 35W 1

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300272634	OSRH44865WFL	8327014	4739572	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	39.01 g
4050300531533	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Transportförpacknin g 20	148 mm x 123 mm x 201 mm	3.66 dm ³	856.12 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

For light distribution curves see

▶ www.osram.com

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.