

Aiguilles de Dosage



Aiguilles Série TE

- ▶ Canule en acier inoxydable et d'un raccord à double filetage en polypropylène.
- ▶ Garantit un écoulement constant sans obstruction
- ▶ Sans silicone et sans chlorure
- ▶ Vendues par lots de 50

Gauge	1/4" (6,35mm)	1/2" (12,7mm)	1" (25,4mm)	1-1/2" (38,1mm)
14		914050-TE	914100-TE	914150-TE
15		915050-TE	915100-TE	915150-TE
18	918025-TE	918050-TE	918100-TE	918150-TE
20	920025-TE	920050-TE	920100-TE	920150-TE
21	921025-TE	921050-TE	921100-TE	921150-TE
22	922025-TE	922050-TE	922100-TE	922150-TE
23	923025-TE	923050-TE	923100-TE	923150-TE
25	925025-TE	925050-TE		
27	927025-TE	927050-TE		
30	930025-TE	930050-TE		
32	932025-TE			
34	934025-TE			



Aiguilles coudées Série TE

- ▶ Aiguilles de précision coudées à 45° et 90°.
- ▶ Idéales pour la dosage de fluides dans des endroits difficiles d'accès.
- ▶ Vendues par lots de 50.

Gauge	1/2" (12,7mm)		1-1/2" (38,1mm)	
	90°	45°	45°	
14	914050-90BTE	914050-45BTE	914150-45BTE	
15	915050-90BTE	915050-45BTE		
18	918050-90BTE	918050-45BTE	918150-45BTE	
20	920050-90BTE	920050-45BTE		
21	921050-90BTE	921050-45BTE	921150-45BTE	
22	922050-90BTE	922050-45BTE		
23	923050-90BTE	923050-45BTE		
25	925050-90BTE	925050-45BTE		
27	927050-90BTE	927050-45BTE		
30	930050-90BTE	930050-45BTE		

Code couleur et diamètre Pour les aiguilles TE et les aiguilles coudées TE

	Dim	Couleur	Ø. intérieur (pouces mm)	
	14	Olive	0,063	1,600
	15	Ambre	0,054	1,371
	18	Vert	0,033	0,838
	20	Rose	0,024	0,610
	21	Violet	0,020	0,508
	22	Bleu	0,016	0,406
	23	Orange	0,013	0,330
	25	Rouge	0,010	0,254
	27	Clear	0,008	0,203
	30	Lavender	0,006	0,152
	32	Jaune	0,004	0,102



Aiguilles Série BT

- ▶ Embouts à brosse et à double filetage à utiliser pour des applications de colles et autres matériaux
- ▶ Brosse souple en poils de martre rouge
- ▶ Brosse à poils rigides en nylon.
- ▶ Disponibles par lots de 12

Dimensions	Poils souples	Poils rigides
16	916BT-SOFT	916BT-STIFF
18	918BT-SOFT	918BT-STIFF
22	922BT-SOFT	922BT-STIFF



Aiguilles en plastique Série TS-P

- ▶ Aiguilles flexibles permettant d'atteindre les zones difficiles d'accès
- ▶ Longueur de 4cm se coupe sur mesure
- ▶ Idéales pour les applications de cyanoacrylate
- ▶ La canule et le raccord sont en polypropylène
- ▶ Vendues par lots de 50

Dimensions	Couleur	Référence
15	Grey	915150-PTS
16	Brown	916150-PTS
18	Pink	918150-PTS
20	Yellow	920150-PTS
22	Black	922150-PTS
25	Red	925150-PTS



Aiguilles Série TT

- ▶ Moulées en polyéthylène haute densité avec protection anti-UV
- ▶ Raccord Luer sécurité à double filetage
- ▶ Améliore l'écoulement des fluides à forte viscosité
- ▶ Vendues par lots de 50

Dim	Couleur	Série TT Standard	Série TT Rigide
14	Olive	914125-DHUV	914125-RIGID
16	Grey	916125-DHUV	916125-RIGID
18	Green	918125-DHUV	918125-RIGID
20	Pink	920125-DHUV	920125-RIGID
22	Blue	922125-DHUV	922125-RIGID
25	Red	925125-DHUV	925125-RIGID
27	Clear	927125-DHUV	927125-RIGID



Kit d'aiguilles de dosage

- ▶ Ce kit contient une sélection des aiguilles TE, TE Coudée et TT

900-NK Kit d'aiguilles de dosage