



RE936-01

- Adaptateur multiple SOP32
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOP32 avec 1,27 mm pitch
- Pas 2.54 mm & 1.27 mm
- Îlots de brasage Ø 2.20 mm
- Perforation Ø 1.10 mm et Ø 0.35 mm
- Adapté pour les prises avec un écart de 15.24 mm
- Dimensions 41.91 x 19.05 mm