



# 78 61 125

## Electronic Super Knips®



- Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión
- Filos rectificados muy afilados sin bisel
- Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro
- Articulación con remache de acero de gran calidad
- Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario
- Con muelle y limitación de apertura
- También válido para cortar fibras de vidrio (fibra óptica)
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC
- Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas

Núm. de artículo	78 61 125
EAN	4003773035404
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas en dos componentes
Tipo	6
Cabeza	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	1,2
Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø mm	0,2 - 1,6
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	13,5
Longitud mm	125
Peso neto g	56



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

