

# 26 12 200




## Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)



- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikel-nr.</b>                                       | 26 12 200                  |
| <b>EAN</b>   | 4003773023142              |
| <b>Kop</b>   | gepolijst                  |
| <b>Benen</b>   | met meer-componentengrepen |
| <b>Tang</b>  | zwart geatramenteerd       |
| <b>Type</b>  | 1                          |
| <b>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm</b> | 3,2                        |
| <b>Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm</b>      | 2,2                        |
| <b>T1 mm</b>   | 9,5                        |
| <b>W3 mm</b>   | 18,0                       |
| <b>W4 mm</b>   | 3,0                        |
| <b>T2 mm</b>   | 2,5                        |
| <b>L3 mm</b>   | 73,0                       |
| <b>Maat</b>  | 200 mm                     |
| <b>Lengte mm</b>   | 200                        |
| <b>Gewicht netto g</b>                                   | 201                        |



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

