

97 51 10


Presstang for Westernplugger



- Proff verktøy for kutting og stripping av flate, ikke avskjermet telefonkabler
- For pressing av 6- og 8-polete Westernplugger type RJ 11/12 (9,65 mm bred) og type RJ 45 (11,68 mm bred)
- Presis parallellpress
- Jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Med lengdekutter og avtrekkskniv for flatkabel 6 og 12 mm lengde
- Med ekstra avisolerings-funksjon for rundkabel
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelsesområde	ISDN - telefonplugg
Kapasitet	RJ 11/12 (6-polet) 9,65 mm RJ 45 (8-polet) 11,68 mm
Antall crimp-posisjoner	2
Lengde mm	190
Vekt netto g	340



Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
97 59 06	4003773029700	4 reservekniver for 97 51 10