




13 96 200 T

Alicate para instalação elétrica Com olhal de fixação



- Alicate multifuncional para instalação elétrica; para agarrar material plano e redondo, dobrar, rebarbar, cortar cabos, descarnar e cravar terminais para pontas de fio
- 6 funções em um alicate
- Superfícies lisas na ponta para agarrar, sem danificar os fios individuais; superfícies perfiladas e um orifício do queimador para agarrar material liso e redondo
- Canto exterior notável no mordente para atuar sobre caixas embutidas e para desbarbar orifícios de passagem.
- Furos de retirada de isolamento para condutores 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Fissura para luvas de topo de fios 0,5-2,5 mm²
- Tesoura de cabos com lâminas de precisão (endurecidas por indução) para cabos de Cu e Al até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Agarrar sem abrir o alicate completamente (mecanismo de fecho inteligente na versão com mola de abertura). A lâmina permanece fechada e protegida
- Desenho delgado para fácil acesso
- Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do alicate
- Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

Artigo nº	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Alicate	cromado
Cabeça	
Cabos	
Norma relativa ao isolamento	IEC 60900 DIN EN 60900
Valor de corte cabo Cu, multifilar mm ²	50
Valor de corte cabo Cu, multifilar (diâmetro) Ø mm	15
Valores de retirar isolamento para fios singelos mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacidade em milímetros quadrados mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Comprimento mm	200
Peso líquido g	277



Reservado alterações técnicas e erros