

97 52 50

KNIPEX PreciForce® Alicate crimp



- Qualidade de cravar continuamente alta por perfis de precisão e bloqueamento forçado (destravável)
- A pressão de cravação foi ajustada de fábrica com precisão (calibrada), reajustável
- Ampliação da força por alavanca de Joelho para trabalhos pouco cansativos
- Bom manuseio por posição de cabos favorável, baixo peso, forma construtiva curta e cabos de forma ergonômica
- Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo

Para as aplicações de cravação diárias, o especialista deseja um alicate de cravar que funcione de forma fiável e precisa. Além disso, o mesmo deve ser leve, prático, robusto e barato: PreciForce®.

Artigo nº	97 52 50
EAN	4003773051916
Alicate	brunido
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Aplicação	Conectores de encaixe coaxial BNC para RG 58/174/188/316
Dimensão Crimp abertura de chave mm	0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4
Luvas (diâmetro) Ø mm	0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4
Número de cavidades	6
Comprimento mm	220
Peso líquido g	498

Reservado alterações técnicas e erros

