

# 97 52 36

## KNIPEX PreciForce® Alicate crimp



- Qualidade de cravar continuamente alta por perfis de precisão e bloqueamento forçado (destravável)
- A pressão de cravação foi ajustada de fábrica com precisão (calibrada), reajustável
- Ampliação da força por alavanca de Joelho para trabalhos pouco cansativos
- Bom manuseio por posição de cabos favorável, baixo peso, forma construtiva curta e cabos de forma ergonômica
- Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo

Para as aplicações de cravação diárias, o especialista deseja um alicate de cravar que funcione de forma fiável e precisa. Além disso, o mesmo deve ser leve, prático, robusto e barato: PreciForce®.

<b>Artigo nº</b>	97 52 36
<b>EAN</b>	4003773051893
<b>Alicate</b>	brunido
<b>Cabos</b>	com capas de componentes múltiplos
<b>Aplicação</b>	Terminais de cabo isolados, conectores de encaixe + ligadores de topo
<b>Capacidade em milímetros quadrados mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 6,0
<b>Número de cavidades</b>	3
<b>AWG</b>	20 - 10
<b>Comprimento mm</b>	220
<b>Peso líquido g</b>	487

Reservado alterações técnicas e erros

