

97 52 35

KNIPEX PreciForce® Alicate crimp



- Qualidade de cravar continuamente alta por perfis de precisão e bloqueamento forçado (destravável)
- A pressão de cravação foi ajustada de fábrica com precisão (calibrada), reajustável
- Ampliação da força por alavanca de joelho para trabalhos pouco cansativos
- Bom manuseio por posição de cabos favorável, baixo peso, forma construtiva curta e cabos de forma ergonômica
- Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo

Para as aplicações de cravação diárias, o especialista deseja um alicate de cravar que funcione de forma fiável e precisa. Além disso, o mesmo deve ser leve, prático, robusto e barato: PreciForce®.

Artigo nº	97 52 35
EAN	4003773051886
Alicate	brunido
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Aplicação	Conectores de encaixe sem isolamento e abertos (4,8 + 6,3 mm largura dos conectores)
Capacidade em milímetros quadrados mm²	0,5 - 6,0
Número de cavidades	3
AWG	20 - 10
Comprimento mm	220
Peso líquido g	494

Reservado alterações técnicas e erros



Peças sobressalentes

Artigo nº	EAN	
97 59 20	4003773053934	Mola de tracção para 97 52 xx
97 59 20	4003773053934	Mola de tracção para 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Mola de tracção para 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Mola de tracção para 97 52 xx