

87 02 250

KNIPEX Cobra® Chave inglesa Hightech




- Ajuste por botão diretamente na peça de trabalho
- Ajuste de precisão permite uma adaptação adequada aos mais variados tamanhos de ferramentas e uma posição confortável dos cabos na mão
- Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca força manual necessária
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Engate seguro do pino de articulação: sem desajuste involuntário
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes
- Com capas estreitas de componentes múltiplos nas pegas, sem rebordo para melhor manuseio e um transporte mais simples

KNIPEX Cobra® - a chave-inglesa Hightech. Sem complicação para encontrar a abertura correta. Basta encostar a metade superior da boca na peça de produção, pressionar o botão e encostar a garra inferior - simplesmente genial.


Artigo nº	87 02 250
EAN	4003773040316
Alicate	cinza, revestida contra oxidação
Cabeça	polida
Cabos	com capas de componentes múltiplos estreitas
Posições de ajuste	25
Capacidade para tubos em polegadas (diâmetro) Ø Polegadas	2
Capacidade para tubos (diâmetro) Ø mm	50
Capacidade para porcas abertura de chave mm	46
Comprimento mm	250
Peso líquido g	366




Ajuste fino por botão de pressão: rápido e confortável




Ajuste rápido e preciso sem folga diretamente na peça de produção



Os dentes deslocados no sentido contrário ao sentido de rotação provocam um efeito de auto-fixação e impedem que a ferramenta escorregue na peça de trabalho.



Reservado alterações técnicas e erros





Peças sobressalentes

Artigo nº	EAN	
87 09 01	4003773074724	Sortimento de peças sobressalentes ajuste para 86/87 250/300 (exceto 87 2)
87 09 01	4003773074724	Sortimento de peças sobressalentes ajuste para 86/87 250/300 (exceto 87 2)