

95 61 150

Skärare för bowdenwire



- För bowdenwirar och mjuka wirar (även V2A) till Ø 3,0 mm
- Lätt, exakt snitt genom särskild skärform
- Halvcirkelformade skär omsluter materialet och förhindrar uppsplitsning av ställinan
- Liten kraftansträngning genom mycket hög utväxling
- Med öppningsfjäder och spärrlinka
- Skär extra induktionshårdade
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdad i flera steg



Artikelnummer	95 61 150
EAN	4003773065197
Sax	Svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	Polerat
Handtag	Med plastöverdrag
Skärvärde Cu-kabel, fintrådig (diameter) Ø mm	3
Skärvärden vajer (diameter) Ø mm	3
Längd mm	150
Vikt netto g	205



Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
95 69 190 01	4003773053873	Ledskruv, mutter och bricka för 95 61 190
95 69 190 01	4003773053873	Ledskruv, mutter och bricka för 95 61 190