


26 25 200

Kargaburun (Leylek burnu tipi pense)



- Elastik uçlar: çevrildiğinde bile uçlarda deforme olmaz
- Bükülmeye karşı, mukavemetli, elastik, hassas uçlar
- Yassı yuvarlak, uzun, ucu sivrileşen çeneler
- Yumuşak, sert ve orta sertlikte tel için kesiciler (sertlik yaklaşık 61 HRC)
- Vanadin elektro çeliği, dövme çeliği, ço kademeli olarak yağda sertleştirilmiş

Ürün Nr.	26 25 200
EAN	4003773035039
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Kafa	
Şekil	2
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	3,2
Sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Açı ölçüsü °	40
Uzunluk mm	200
Net ağırlık g	199



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

