


26 26 200

Kargaburun (Leylek burnu tipi pense)



- Dayanıklı, elastik hassas uçlar
- Yassı yuvarlak, uzun, ucu sivrileşen çeneler
- Ağız yüzeyleri dişli
- 3,2 mm çapında orta sertlikte tel ve 2,2 mm çapında sert tel için kesiciler
- Kesicilere ek olarak indüksiyon sertleştirme uygulaması yapılmıştır, kesici sertliği yakl. 61 HRC
- Vanadin elektro çeliği, dövme çeliği, ço kademeli olarak yağda sertleştirilmiş

Ürün Nr.	26 26 200
EAN	4003773022855
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf izolasyonlu, VDE onaylı
Kafa	
Şekil	2
İzolasyon normu	IEC 60900 DIN EN 60900
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	3,2
Sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Açı ölçüsü °	40
Nominal ölçü	200 mm
Uzunluk mm	200
Net ağırlık g	204



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

