

Order benämning: ARK1086CHL
Produkt code: 8561472
Beskrivning:
Obs.:

EAN kod: 6418074096487
EL-nummer:
Finland:

Inklusive:

| Storlek: | Längd | Bredd | Höjd | Tillbehör: |
|--------------------------------------|----------------|-------|------|-------------------------------------------|
| mm: | 254 | 203 | 152 | ALBP108 |
| tum: | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ADFP108 |
| Materials: | | | | Dead Front Panel w/ screws |
| Material: | Polykarbonat | | | Aluminum Swing Panel |
| Underdelens färg: | RAL 7035 | | | Swing Panel Kit incl. Panel |
| Lockskruvarnas material | Rostfritt stål | | | Swing Panel Kit w/o Panel |
| Lockets färg: | RAL 7035 | | | 8" Mounting Flange Set |
| Packningsmaterial (tätning): | Polyuretan | | | |
| Temperaturer: | | | | Kategori: |
| Temperatur °C (kortvarig): | -40 ... 140 °C | | | Skyddsklass (EN 60529): IP66/IP67 |
| Temperatur °C (kontinuerlig): | -40 ... 80 °C | | | Slaghållfasthet (EN 62262): IK09 |
| Temperatur °F (kortvarig): | -40 ... 284 °F | | | Elektrisk kapslingsklass: Total isolation |
| Temperatur °F (kontinuerlig): | -40 ... 175 °F | | | Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| | | | | UV resistens: UL 508 |
| | | | | Brandklassificering: UL 508 |
| | | | | Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | | | | NEMA klass: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |

Tillbehör:
ABP108

