

Tilausnimike: ARK12106CHTSSF
Koodi: 8561551
Kuvaus:
Huom.:

EAN-koodi: 641807409279
Sähkönumero:
Suomi:

Sisältää:

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	305	254	152	ALBP1210
tuumaa:	12.0	10.0	6.0	ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
Materials:				ASP1210 Aluminum Swing Panel
Materiaali:	Polykarbonaatti			ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
Pohjan väri:	RAL 7035			ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
Kannen ruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs			AMFL10 10" Mounting Flange Set
Kannen väri:	RAL 7035			Luokat:
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/IP67
Lämpötila-alueet:				Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 140 °C			Sähköeristys: Suojaeristetty
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 284 °F			UV-vastustuskyky: UL 508
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Paloluokitus: UL 508
Lisätarvikkeet:				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
ABP1210				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13

