

RTM 025 K

Codice articolo: T0050101199



Benefits

- › La più ampia gamma di geometrie e dimensioni: Copre tutte le applicazioni standard. Un solo utensile soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura.
- › Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato: L'única punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- › Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.

**Technical Data**

Forma della punta	Lama
Tipo di punta	HM
Larghezza in mm	2.5
Larghezza in pollici	0.098
Spessore in mm	0.3
Spessore in pollici	0.012
Lunghezza mm	19
Lunghezza pollici	0.748
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1