


Carte d'Expérimentation



RE319-HP



- résine phénolplaste FR2 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)
- 37 x 55 pastilles 2,2 mm²
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 64-pôles DIN 41612 grille 2,54 mm type C
- dimensions 100 x 160 mm