


Carte d'Expérimentation



RE527-HP



- résine phénolplaste FR2 1,50 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)
- côte composants avec marquage imprimé
- 38 pistes avec 57 trous
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,00 mm
- connecteur:
 - 32-pôles DIN 41612 type C a 2,54 mm
 - 32-pôles DIN 41612 type D a+c 5,08 mm
- dimensions 100 x 160 mm