


### Carte d'Expérimentation



#### RE525-LF



- fibre de verre époxyde FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- étamé à chaud (HAL-leadfree)
- 37 x 57 pastilles 2,1 mm Ø
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 32-pôles DIN 41612 grille 5,08 mm type D
- dimensions 100 x 160 mm