


Carte d'Expérimentation



RE318-LF



- fibre de verre époxyde FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- étamé à chaud (HAL-leadfree)
- 33 x 55 pastilles 2,2 mm Ø
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 64-pôles DIN 41612 grille 2,54 mm type C
- dimensions 100 x 160 mm