

Carte d'Expérimentation



RE440-LF



- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, double face 35 µm CU (entièrment métallisées)
- étamé à chaud (HAL-leadfree)
- 4304 pastilles 1,40 mm Ø
- perforation 0,80 mm Ø
- panneau à trous en échiquier 2,54 x 2,54 mm, ainsi redoublé en nombre de perforations
- spécialement approprié pour socles PGA en échiquier 2,54 x 2,54 mm
- connecteur 32/ 64/ 96-pôles DIN 41612 type C
- côte composants et côte soudure laque d'arrêt de soudure
- température de service 150° C. max.
- résistance aux bains de soudure: 260° C. > 50 Sek.
- dimensions 100 x 160 mm