



# 2443P

N.º artículo: 2443P

Alicates de nariz redondeada con tenazas suaves y muy precisas




Alicates para componentes electrónicos estándar y en miniatura



Mangos de forma ergonómica para una mayor comodidad



Superficie no reflectante, con seguridad ESD



[source images](#)

## Un diseño pensado para durar: La mayor vida útil del mundo

Los alicates Weller Erem™ están diseñados para garantizar un agarre preciso y seguro en todo momento. Fabricados en Suiza y diseñados para todo tipo de aplicaciones en todo el mundo, incluidas las de los sectores electrónico y médico, los alicates Weller Erem están creados para durar. Sienta la diferencia con Weller Erem. Eficacia comprobada. En todo momento.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

### Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0  
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	2412E	Semi Flush	
	2422E	Flush	
	2432E	Super Full Flush	
	2477E	Flush	
	2403E	Flush	
	2404E	Flush	
	2482E	Flush	
	2475E	Flush	
	2470E	Flush	
	2476TX2	Flush / Carbide	





**Technical Data**

Longitud mm	146
Longitud de mordaza en mm	30.3
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Ancho de las puntas en mm	0.8
Altura total de las 2 puntas en mm	1.6
Longitud pulgadas	5.748
Longitud de mordaza en pulgadas	1.319
Ancho cabezal pulgadas	0.43
Espesor de cabezal en pulgadas	0.24
Ancho de las puntas en pulgadas	0.031
Altura total de las 2 puntas en pulgadas	0.063
Protección contra ESD	on
Aplicaciones Erem	---
Material	Acero especial para herramientas
Peso en g	76
Peso en oz	2.681