

Codice articolo

APV 11



Cassetta di distribuzione verniciata, serie AP,
dimensioni esterne 115x140x61 mm /
dimensioni interne 103x128x46 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Cassetta di distribuzione verniciata	Materiale principale	Legha di alluminio
Serie	AP	Altri materiali	Guarnizione: Poliuretano (PUR) Viti: acciaio zincato
Grandezza	Dimensioni esterne 115x140x61 mm / dimensioni interne 103x128x46 mm	Colore	Grigio RAL 7040
Dati tecnici			Conforme con esenzioni
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Ulteriori dettagli tecnici		China RoHS - EFUP	50
Peso	412,50 g	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+110°C	Codice SCIP	A4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747001779
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	570,00 mm
		Altezza imballo	250,00 mm
		Profondità imballo	350,00 mm
		Peso imballo	17,70 kg
		Volume imballo	49,88 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	40 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747261807
		Peso sottoimballo	0,44 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747200028

Codice articolo

APV 11



Note

- Kit morsetto di terra per il coperchio (APR T)
 - Viti opzionali in acciaio inossidabile (AP M5X)
-

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
