

Supporti per fascette a clip

I nuovi supporti Panduit per fascette semplificano il fissaggio del cavo grazie al versatile sistema di applicazione a clip. I supporti Panduit per impieghi gravosi vengono realizzati con materiali resistenti ed estremamente durevoli, che li rendono perfetti per automobili, treni, mezzi pesanti, camion e applicazioni nel settore del solare.



Caratteristiche principali Vantaggi

Montaggio versatile

Il versatile sistema di applicazione consente di fissare i cavi in direzione orizzontale o verticale

Aderenza



La sella per il fissaggio della fascetta aderisce perfettamente anche ai fasci di cavi di piccolo diametro

Vasta scelta

Il supporto a clip è disponibile in una vasta gamma di spessori, da 0,7 a 3 mm, ma è possibile scegliere anche clip più grandi, con spessore da 3 a 6 mm

Elevata resistenza

La clip in metallo offre un'elevata resistenza, rimanendo ancorata saldamente e consentendo al contempo un'agevole installazione manuale senza attrezzi



Percorso parallelo

Fissaggio laterale

Percorso perpendicolare



Fissaggio sui bordi



Supporti per fascette a clip

Informazioni

I nuovi supporti Panduit semplificano il fissaggio dei cavi grazie al versatile sistema di applicazione a clip. I supporti Panduit per impieghi gravosi vengono realizzati con materiali resistenti ed estremamente durevoli, che li rendono perfetti per automobili, treni, mezzi pesanti, camion e applicazioni nel settore del solare.

Supporti per fascette a clip

	Codice prodotto	Fissaggio a sella (per fascette serracavo ad ancoraggio)	Spessore della flangia	Orientamento del fissaggio	Stile	Fascette serracavo e/o sezione trasversale compatibile
	CME12-M300	Fissaggio su bordi (E)	0,7 - 3 mm (12)	Parallelo (A) o perpendicolare (B)	Solo fissaggio	M, I, S
	CME24-M300	Fissaggio sui bordi (E)	3 - 6 mm (24)			
	CMS12-M300	Fissaggio laterale (S)	0,7 - 3 mm (12)	Parallelo (A) o perpendicolare (B)	Solo fissaggio	M, I, S
	CMS24-M300	Fissaggio laterale (S)	3 - 6 mm (24)			
	CMEA12-2S-D300*	Fissaggio sui bordi (E)	0,7 - 3 mm (12)	Parallelo (A)	Gruppo di fascette serracavo	PLT2S-300
	CMEA24-2S-D300*	Fissaggio sui bordi (E)	3 - 6 mm (24)			
	CMSA12-2S-D300*	Fissaggio laterale (S)	0,7 - 3 mm (12)			
	CMSA24-2S-D300*	Fissaggio laterale (S)	3 - 6 mm (24)			
	CMEB12-2S-D300*	Fissaggio sui bordi (E)	0,7 - 3 mm (12)	Perpendicolare (B)	Gruppo di fascette serracavo	PLT2S-300
	CMEB24-2S-D300*	Fissaggio sui bordi (E)	3 - 6 mm (24)			
	CMSB12-2S-D300*	Fissaggio laterale (S)	0,7 - 3 mm (12)			
	CMSB24-2S-D300*	Fissaggio laterale (S)	3 - 6 mm (24)			
	CMEA12-B2S-D300	Fissaggio sui bordi (E)	0,7 - 3 mm (12)	Parallelo (A)	Gruppo di fascette serracavo	BT2S-300
	CMEA24-B2S-D300	Fissaggio sui bordi (E)	3 - 6 mm (24)			
	CMSA12-B2S-D300	Fissaggio laterale (S)	0,7 - 3 mm (12)			
	CMSA24-B2S-D300	Fissaggio laterale (S)	3 - 6 mm (24)			
	CMEB12-B2S-D300	Fissaggio sui bordi (E)	0,7 - 3 mm (12)	Perpendicolare (B)	Gruppo di fascette serracavo	BT2S-300
	CMEB24-B2S-D300	Fissaggio sui bordi (E)	3 - 6 mm (24)			
	CMSB12-B2S-D300	Fissaggio laterale (S)	0,7 - 3 mm (12)			
	CMSB24-B2S-D300	Fissaggio laterale (S)	3 - 6 mm (24)			

* Disponibile anche in confezioni di tipo C (-C300)

INFORMAZIONI TECNICHE

Temperatura di utilizzo continuo: -60C a +115C; -76F a +239F

Standard: EN45545-2 grado HL2 (R22) HL2 (R23) UL94

Grado di infiammabilità: V2

Aspettativa di resistenza ai raggi UV: 7-9 anni

Materiale plastico del supporto: Stabilizzato al calore, Resistente agli agenti atmosferici, Nylon 6.6

Materiale metallico della clip: Acciaio zincato

FILIALI E UFFICI VENDITA INTERNAZIONALI

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefono: 800.777.3300

PANDUIT ITALIA
Via Lepetit, 40 Lainate (MI)
CX-Italy@panduit.com
Telefono: +39 02 93173.1

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Repubblica di Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefono: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Giappone
cs-japan@panduit.com
Telefono: 81.3.6863,6000

PANDUIT LATIN AMERICA
Jalisco, Messico
cs-la@panduit.com
Telefono: 52.33.3777,6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Telefono: 61.3.9794,9020

Per una copia delle garanzie sui prodotti Panduit, accedere al sito www.panduit.com/warranty

Ulteriori informazioni

Visitate il nostro sito, all'indirizzo www.panduit.com

Contattate il servizio clienti per e-mail, all'indirizzo CX-Italy@panduit.com,
o per telefono, al numero 02 93173.1, indicando il codice di riferimento PCCB14

©2020 Panduit Corp.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Codice scheda prodotto
CMCB03--SA-ITA
1/2021

PANDUIT[®]