


**TECHNISCHES DATENBLATT**  
**TECHNICAL DATA SHEET**



Produkt:  
Product:  
Typ:  
type:  
Artikelnummer:  
Article-number:

Europaklemme  
Euro-Connector  
**260**  
1026050302/4

**Technische Info**  
**Technical Info**

Bemessungsspannung: Rated Voltage:	450V
Bemessungsstrom: Rated Current:	16A
Umgebungstemperatur: Maximum Ambient Temperature:	150°C
Bemessungsanschlußvermögen: Rated Connecting Capacity:	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> starr und flexibel 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> rigid and flexible
Leitungsanschluß: Connection Method:	Schraubklemmstelle Screw connection
Kriechstromfestigkeit: Tracking Resistance:	PTI 250
Glühdrahtbeständigkeit: Glow-Wire Resistance:	850°C < 30 s 750°C < 2 s
Gehäuse: Housing Material:	PA6.6 GF
Geprüft nach: Tested in acc. with:	EN 61984
Erteilte Prüfzeichen: Approvals:	CSA*
Weitere Informationen: Other Information:	*weitere Informationen auf Anfrage, *further information upon request,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit  
Genehmigung der Fa. Metalluk.  
Reprinting of excerpts or this entire data sheet without  
Metalluk's permission is forbidden


Datum:  
Date: 12.12.2011



**METALLUK**  
BAUSCHER GMBH + CO. KG

## ANTRIEBS- UND ELEKTROTECHNIK

### TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Produkt:	Europaklemme
Product:	Euro-Connector
Typ:	<b>261</b>
type:	
Artikelnummer:	1026150302/4
Article-number:	

#### Technische Info Technical Info

Bemessungsspannung: Rated Voltage:	450V
Bemessungsstrom: Rated Current:	16A
Umgebungstemperatur: Maximum Ambient Temperature:	150°C
Bemessungsanschlußvermögen: Rated Connecting Capacity:	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> starr und flexibel 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> rigid and flexible
Leitungsanschluß: Connection Method:	Schraubklemmstelle Screw connection
Kriechstromfestigkeit: Tracking Resistance:	PTI 250
Glühdrahtbeständigkeit: Glow-Wire Resistance:	850°C < 30 s 750°C < 2 s
Gehäuse: Housing Material:	PA6.6 GF
Geprüft nach: Tested in acc. with:	EN 61984
Erteilte Prüfzeichen: Approvals:	CSA*
Weitere Informationen: Other Information:	*weitere Informationen auf Anfrage, *further information upon request,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit  
Genehmigung der Fa. Metalluk.  
Reprinting of excerpts or this entire data sheet without  
Metalluk's permission is forbidden

Datum: 12.12.2011  
Date:

METALLUK  
Bauscher GmbH + Co. KG