

všeuměl





Všechno, co
musí klíč umět.
A ještě
mnohem víc.

RYCHLEJŠÍ, LEPŠÍ, HEZČÍ. SKUTEČNĚ PRAVÝ JOKER*.
NOVÁ GENERACE OTEVŘENÝCH A OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ.

JOKER

Joker. Na všechno. Pro lepší práci. Pro znalce.

PRAKTICKÁ PŘIDRŽOVACÍ FUNKCE.

Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

KONCOVÁ ZARÁŽKA PRO RYCHLEJŠÍ ŠROUBOVÁNÍ.

Stále nové nasazování klíče, neustálé dosazování, dávkování síly za účelem zabránění nebezpečí zranění? To je minulost. Dnes brání Joker svou koncovou zarážkou sklouzávání hlavy šroubu směrem dolů. Mnohé to zjednodušuje. A: při šroubování se může použít mnohem větší síla.


BEZPEČNĚJŠÍ DÍKY EFEKTU ZABRAŇUJÍCÍMU VYKLOUZÁVÁNÍ.

Díky chytré geometrii Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé – sedí. A vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakousne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepříjemnému vyklouzávání i při vyšších utahovacích momentech.

VELMI MALÝ ÚHEL ZPĚTNÉHO OTOČENÍ.

Méně je někdy více. Především tam, kde jste dosud v nejužším místě montáže museli běžné klíče s úhlem zpětného otočení 60° x-krát otočit, abyste zašroubovali nebo vyšroubovali matice. Místo 60° nabízí nyní Joker úhel zpětného otočení 30° s dvojitou šestihrannou mechanikou. Díky tomu – a díky rovné hlavě Jokeru je otáčení klíče zbytečné. S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Proto je Joker cihytřejší. A navíc skutečně v každé poloze zatraceně dobře vypadá.

Zavedení šroubu bez dalších pomocných nástrojů.



Snížení rizika vyklouznutí pro rychlé šroubování.



Snížení rizika vyklouznutí pro menší počet zranění.



Šroubování bez otáčení. Malý úhel zpětného otočení pouze 30°.





Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073270001	10	159	22	5,5	21	7,2	3
05073273001	13	177	27,3	7	25	8,6	3
05073277001	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5	3
05073279001	19	246	42	9,5	34,8	11	3



Code	Content	Quantity
05073290001	Joker Set	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246



Code	Content	Quantity
05020020001	Joker Set	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246

KDYŽ KLÍČ, TAK JOKER!

V téměř každé myslitelné situaci vyřeší Joker velmi rychle a s vysokou přesností všechny šroubovací úlohy. Jeho ráčnová mechanika na straně očka vykazuje výjimečně vysoké jemné ozubení s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorech. Díky speciální kovářské geometrii v kombinaci s vysoce kvalitní chrommolybdenovou ocelí a chromniklovým povlakem boduje hned třikrát: velmi dlouhou životností, vysokou odolností proti opotřebení a trvale vysokou ochranou proti korozi.

Čtyřdílná sada Joker v praktické brašně na nářadí.



Nářadí s nápadem.



Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co. KG · Korzertor Straße 21-25 · 42349 Wuppertal · Germany
Telefon: +49(0)202/40 45 - 322 · Fax: +49(0)202/40 36 34 · info@wera.de · www.wera.de