

Mini registrador de datos Temperatura

testo 174T

Visualización de la temperatura actual

Alta seguridad de los datos

Pantalla grande

Análisis y documentación rápidos en el PC

Estanqueidad conforme a IP65

Memoria con capacidad para 16.000 lecturas



Figura 1:1

El mini registrador de datos para temperatura, testo 174T, es el acompañante ideal durante el transporte. Es suficiente con situar el instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores y cámaras frigoríficas, para que monitorice la temperatura de forma segura y discreta. El programa gratuito ComSoft Básico permite programar rápidamente el registrador de datos y realizar un sencillo análisis de éstos.

El sensor NTC integrado procura una alta precisión. Un amplio rango de medición y su diseño compacto hacen del testo 174T un asistente competente para casi cualquier registro de temperatura.

Datos técnicos / Accesorios



testo 174T

Mini registrador de datos testo 174T de 1 canal, incl. sujeción mural, 2 pilas CR 2032 de litio y protocolo de calibración



Modelo 0572 1560

Tipo de sensor NTC

Rango de medición	-30 ... +70 °C
Exactitud ±1 dígito	±0.5 °C (-30 ... +70 °C)
Resolución	0.1 °C

Datos técnicos generales

Canales	1 interno
Tipo de pila	2 pilas de litio (CR 2032)
Tiempo de operatividad	500 días (15' intervalo de medición a +25 °C)
Temperatura de servicio	-30 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Medidas	60 × 38 × 18.5 mm
Tipo de protección	IP65
Intervalo de medición	1 min - 24 h
Memoria	16.000 lecturas

Set testo 174T

Set mini registrador de datos testo 174T de 1 canal, incl. interfaz USB para programación y lectura del registrador, sujeción mural, 2 pilas CR 2032 de litio y protocolo de calibración



Modelo 0572 0561

Accesorios

Modelo

Accesorios para instrumentos de medición

Interfaz USB para programación y lectura de los registradores de datos 174T y testo 174H	0572 0500	
Pila de litio CR 2032 tipo botón (pedir 2 pilas por registrador)	0515 5028	
ComSoft Básico, software básico para la programación y lectura de registradores de dato Testo; presentación de los valores medidos en forma de gráfica o de tabla y funciones de exportación. (en caso de que no se desee la descarga gratuita desde el sitio web con registración obligatoria)	0572 0580	
ComSoft Profesional, programa profesional, incluye archivo de datos	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Parte 11, software para requerimiento según el CFR 21 Parte 11 para registradores de datos Testo	0554 1705	
Certificado de calibración ISO de temperatura sonda de temperatura; puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +40 °C; por canal/instrumento	0520 0153	

