

FICHE TECHNIQUE

Version 3

AT541 Ruban Aluminium De Masquage 40 Microns

Descriptif général

Ruban adhésif Aluminium 40 microns enduit avec un adhésif acrylique thermodurcissable conducteur à base de solvant, constitué d'une bande de masquage et couvert d'un autocollant polyester détachable.

- Adhésif acrylique conducteur
- Bande de masquage polyester détachable
- Bonne résistance aux hautes et basses températures
- Bonne résistance aux produits chimiques, chaleur, acides et alcalins
- Déroulement facile



Spécifications

- Testé conformément à la norme ASTM D-1000 dernière version, BS EN 60454 – méthodes d'essai (anciennement VDE 0340, BS 3924).
- Testé et répond aux spécifications militaires MIL-T - 47012
- Construction aluminium testée en interne et conforme à la spécification Retardateur de flamme en exigence d'une partie seulement du UL510.

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Valeurs BS

Valeurs ASTM

Ruban aluminium :

Epaisseur	0.040mm	1.6 mil
Epaisseur adhésif	0.025mm	1.0 mil
Epaisseur totale	0.065mm	2.6 mil

Bande de masquage :

Epaisseur	0.025 mm	1.0 mil
Epaisseur adhésif	0.025 mm	1.0 mil
Epaisseur totale	0.050 mm	2.0 mil

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.
Durée du stockage: 1 an

Conforme à la Directive RoHS Oui

Température de stockage + 12 ° C à + 25 ° C

Voir aussi la fiche technique de l'AT521 Ruban Aluminium 40 Microns de blindage (Produit non masqué)



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026