

86 03 180




Ayarlı fort pense Pense ve anahtar bir alette birleşmiştir



- Bütün bir anahtar takımının yerine geçer
- Armatürlerin montajını zarar vermeden gerçekleştirir
- Ayarlanabilir pense
- İş parçalarının kavranması, tutulması, sıkıştırılması ve bükülmesi için oldukça kullanışlıdır
- Boşluksuz şekilde somunları kavradığı için somun köşelerine zarar vermez
- Ağız açıklığı iş parçası üzerinde düğme ile kolayca ayarlanabilir
- Paralel çeneler sayesinde, belirtilen kapasiteye kadar tüm civata ölçülerinin kademesiz olarak tutulması mümkündür
- Mafsal pimi güvenli bir şekilde yerine oturur: Ayar istem dışı bozulmaz
- Kavrama çenelerinin arasındaki sıkıştırma pimi sayesinde civata bağlantılarının cırcır lokma anahtar prensibine göre hızlı bir şekilde sıkılması ve gevşetilmesi mümkündür
- Elle uygulanan kuvveti 10 kat güçlendirmesi sayesinde yüksek sıkıştırma gücü
- Krom vanadyum elektro çeliği, dövme çelik, yağda sertleştirilmiştir
- İnce bir penseyi gerektiren çalışmalar için ince pense çeneleri

Düz çeneler gerek duyulduğunda, yüksek basınç kuvveti altında paralel yüzeyleri kavrar ve ayarlı penseye sınırsız kullanım olanakları sunar: örneğin kontra civata bağlantıları, kontakt yapıştırıcılarda yapışkan artırma, fayans döşeme çalışmalarında fayans kenarı kırma, kablo bağlarını kesme, küçük mengene olarak kullanma gibi.

Ürün Nr.	86 03 180
EAN	4003773035466
Pense	Krom kaplama
Saplar	Üzeri plastik kaplamalı
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Ayar pozisyonu	13
Nominal ölçü	180 mm
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi inç	1 3/8
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi mm	35
Uzunluk mm	180
Net ağırlık g	254



Anahtarlı boru pensesi:
Boşluksuz yüzey sıkma,
kenarlara zarar
verilmez

Sıradan anahtar:
Kenarlara basılması
sayesinde zarara yol
açılır



Düğmeye basılarak hızlı
ayarlar



Kromlu armatürler
üzerinde yüzeye zarar
vermeksizin çalışmak
için



Bütün bir anahtar
takımının yerine geçer

Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır



Bükme işleri için
idealdir

Yedek parçalar

Ürün Nr.	EAN	
86 09 180	4003773037514	Ayarlama düzeni yedek parça seti 86 180 için
86 09 180	4003773037514	Ayarlama düzeni yedek parça seti 86 180 için