

**Crimpwerkzeug
HTF 48**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Flachstecker und
Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter
Crimpkralle**

- Zwangsperrung garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF 48
Best.-Nr.	9013080000
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190113056
VPE	1 Stück

Crimpwerkzeug HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	438 g	Nettogewicht	453,98 g

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Steckerbreite	4,8 mm

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Crimpprofil 1, max.	1 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1,5 mm ²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
--------------------------	--

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
HTF 48**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

