

**PROYECTOR PAR EXTRA-GRANDE
16 LED 4W RGBW 4-EN-1
+ 4 LED 30W UV**



BIGPAR-16RGBW4UV

Fiabilidad y luminosidad - bienvenido a la gama BIGPAR, la nueva serie de proyectores PAR EXTRA-GRANDES de IBIZA LIGHT, de grandes prestaciones en colores y diversidad. Proyector PAR EXTRA-GRANDE potente, equipado con un doble soporte robusto que le permite ponerlo en el suelo, en la pared... o bien en una estructura. De bonitos acabados, podrá apreciar también el gran rendimiento técnico de este proyector.


FEATURES

- 12 canales DMX
- Funcionamiento automático, maestro-esclavo, DMX, controlado por el sonido o bien por mando a distancia
- Estroboscopio, salto de color, fundido de color, efecto de pulso y dimmer
- Control individual de los 4 grandes LEDs
- Entregado con mando a distancia

Alimentación	90-220V~ 50/60Hz
Consumo	120W
Fuente luminosa	16x 4W 4-in-1 RGBW LED + 4 x 30W UV LEDs
Dimensiones	250 x 85 x 260 mm
Peso	1.9kg



IBIZA® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA



CODE: **16-2085**
EAN: **5420047141569**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	28,0cm
Width / Largeur	26,0cm
Depth / Profondeur	12,0cm
Volume	0,009m ³
Net weight / Poids net	1,9kg
Gross weight / Poids brut	2,5kg
Carton qty / Colisage	10 pcs

PROJECTEUR PAR XXL
16 LED 4W RGBW 4-EN-1 + 4 LED 30W UV



BIGPAR-16RGBW4UV

Fiabilité et luminosité - bienvenue dans la gamme BIGPAR, la nouvelle série IBIZA de projecteurs PAR XXL, haute en couleurs et en diversité ! Projecteur PAR puissant, équipé d'un double étrier robuste permettant la pose au sol, au mur... ou sur votre structure ! De belle manufacture, vous apprécierez en plus le rendement de ce projecteur.



FEATURES

- 12 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, maître-esclave, DMX, commandé par le son ou par la télécommande
- Effets Strobe, saut, fondu, impulsion de couleurs & Dimmer
- Contrôle individuel des 4 LED UV
- Livré avec télécommande

Alimentation.....	90-220V~ 50/60Hz
Consommation.....	120W
Source lumineuse.....	16x 4W 4-in-1 RGBW LED + 4 x 30W UV LEDs
Dimensions.....	250 x 85 x 260 mm
Poids.....	1.9kg



IBIZA® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA



CODE: **16-2085**
EAN: **5420047141569**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur.....	28,0cm
Width / Largeur.....	26,0cm
Depth / Profondeur.....	12,0cm
Volume.....	0,009m ³
Net weight / Poids net.....	1,9kg
Gross weight / Poids brut.....	2,5kg
Carton qty / Colisage.....	10 pcs

EXTRA LARGE PAR PROJECTOR
16 x 4W RGBW 4-in-1 + 4 x 30W UV LEDs



BIGPAR-16RGBW4UV

Power and Reliability - welcome to the new IBIZA range of EXTRA LARGE PAR projectors! Powerful EXTRA-LARGE PAR projector, fitted with a sturdy dual bracket allowing installation on the floor, on the wall - or on your structure! Additionally, you will appreciate the high-quality performance of this product.


FEATURES

- 12 DMX channels
- Auto, master-slave, DMX, sound or remote-controlled operation
- Strobe, colour jump, fade, pulse effect & Dimmer
- Individual control of the 4 UV LEDs
- Remote control included

Power supply	90-220V~ 50/60Hz
Consumption	120W
Light source	16x 4W 4-in-1 RGBW LED + 4 x 30W UV LEDs
Dimensions	250 x 85 x 260 mm
Weight	1.9kg



IBIZA® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA



CODE: **16-2085**
EAN: **5420047141569**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	28,0cm
Width / Largeur	26,0cm
Depth / Profondeur	12,0cm
Volume	0,009m ³
Net weight / Poids net	1,9kg
Gross weight / Poids brut	2,5kg
Carton qty / Colisage	10 pcs