

## EXTRA LARGE PAR PROJECTOR

16 x 4W RGBW 4-in-1

+ 4 x 30W Cold White/Warm White LEDs




## BIGPAR-16RGBW4WWCW

**Power and Reliability - welcome to the new IBIZA range of EXTRA LARGE PAR projectors! Powerful EXTRA-LARGE PAR projector, fitted with a sturdy dual bracket allowing installation on the floor, on the wall - or on your structure! Additionally, you will appreciate the high-quality performance of this product.**

### FEATURES

- 12 DMX channels
- Auto, master-slave, DMX, sound or remote-controlled operation
- Strobe, colour jump, fade, pulse effect & Dimmer
- Individual control of the 4 big LEDs
- Remote control included

Power supply .....	90-220V~ 50/60Hz
Consumption .....	120W
Light source .....	16x 4W 4-in-1 RGBW LED ..... + 4 x 30W CW/WW LEDs
Dimensions .....	250 x 85 x 260 mm
Weight .....	1.9kg



CODE: **16-2086**  
EAN: **5420047141576**



### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur .....	28,0cm
Width / Largeur .....	26,0cm
Depth / Profondeur .....	12,0cm
Volume .....	0,009m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net .....	1,9kg
Gross weight / Poids brut .....	2,5kg
Carton qty / Colisage .....	10 pcs

## PROJECTEUR PAR XXL

16 LED 4W RGBW 4-EN-1

+ 4 LED 30W BLANC CHAUD/BLANC FROID



## BIGPAR-16RGBW4WWCW

**Fiabilité et luminosité - bienvenue dans la gamme BIGPAR, la nouvelle série IBIZA de projecteurs PAR XXL, haute en couleurs et en diversité ! Projecteur PAR puissant, équipé d'un double étrier robuste permettant la pose au sol, au mur... ou sur votre structure ! De belle manufacture, vous apprécierez en plus le rendement de ce projecteur.**

### FEATURES

- 12 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, maître-esclave, DMX, commandé par le son ou par la télécommande
- Effets Strobe, saut, fondu, impulsion de couleurs & Dimmer
- Contrôle individuel des 4 LED Blanc chaud/froid
- Livré avec télécommande

Alimentation.....	90-220V~ 50/60Hz
Consommation.....	120W
Source lumineuse.....	16x 4W 4-in-1 RGBW LED + 4 x 30W CW/WW LEDs
Dimensions.....	250 x 85 x 260 mm
Poids.....	1.9kg



CODE: **16-2086**  
EAN: **5420047141576**



### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur.....	28,0cm
Width / Largeur.....	26,0cm
Depth / Profondeur.....	12,0cm
Volume.....	0,009m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net.....	1,9kg
Gross weight / Poids brut.....	2,5kg
Carton qty / Colisage.....	10 pcs



**PROYECTOR PAR EXTRA-GRANDE**  
**16 LED 4W RGBW 4-EN-1**  
**+ 4 LED 30W Blanco frío/blanco caliente**




**BIGPAR-16RGBW4WWCW**

**Fiabilidad y luminosidad - bienvenido a la gama BIGPAR, la nueva serie de proyectores PAR EXTRA-GRANDES de IBIZA LIGHT, de grandes prestaciones en colores y diversidad. Proyector PAR EXTRA-GRANDE potente, equipado con un doble soporte robusto que le permite ponerlo en el suelo, en la pared... o bien en una estructura. De bonitos acabados, podrá apreciar también el gran rendimiento técnico de este proyector.**

**FEATURES**

- 12 canales DMX
- Funcionamiento automático, maestro-esclavo, DMX, controlado por el sonido o bien por mando a distancia
- Estroboscopio, salto de color, fundido de color, efecto de pulso y dimmer
- Control individual de los 4 grandes LEDs
- Entregado con mando a distancia

Alimentación .....	90-220V~ 50/60Hz
Consumo .....	120W
Fuente luminosa .....	16x 4W 4-in-1 RGBW LED + 4 x 30W CW/WW LEDs
Dimensiones .....	250 x 85 x 260 mm
Peso .....	1.9kg



CODE: **16-2086**  
EAN: **5420047141576**



**LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES**

Height / Hauteur .....	28,0cm
Width / Largeur .....	26,0cm
Depth / Profondeur .....	12,0cm
Volume .....	0,009m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net .....	1,9kg
Gross weight / Poids brut .....	2,5kg
Carton qty / Colisage .....	10 pcs