

## ELECTRONIC SERVICE-KOFFER SECURITY 6750

Ein Service-Koffer mit der Grundausstattung an Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung **komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen**



6750 **BERNSTEIN SECURITY** mit Werkzeugsortiment

6755 **BERNSTEIN SECURITY** ohne Werkzeugsortiment

### Beschreibung:

Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarzgenarbt Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen verpreßt, staub- und regendicht, säure- und kratzfest. Auf zwei herausnehmbaren Tafeln, eine davon beidseitig bestückt, sind 64 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht bzw. in die mit variablen Zwischenwänden ausgestattete Bodenwanne einsortiert. Die Grundausstattung für die speziellen Arbeiten an Sicherungs- und Alarmanlagen kann durch weitere empfohlene Spezialwerkzeuge sinnvoll ergänzt werden, die in der 60 mm hohen Bodenwanne Platz finden.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

**Außenmaße: 470 x 340 x 170 mm**

**Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 4,600 kg**

**Gewicht mit Werkzeugen: ca. 8,400 kg**

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-265	<b>2 Prüfspitzen</b> , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht
2-701	<b>LSA-Plus Anlegewerkzeug</b> zum Löt-, schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen
2-705	<b>Berührungloser Spannungsprüfer VOLTtester</b>
3-112-2	<b>Seitenschneider</b> , 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, ohne Schneidwate, Doppelblattfeder, verchromt, mit Tauchisolation
3-0611	<b>Crimpzange</b> für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder
13-906 VDE	<b>Seitenschneider</b> , 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
13-915 VDE	<b>Telefonzange</b> , 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
13-927 VDE	<b>Flachzange</b> , 160 mm, mit langen Backen, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
13-936 VDE	<b>Kombinationszange</b> , 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
4-431	<b>Festhalteschraubendreher</b> , zum Einführen und Anziehen von Schlitzschrauben, Klinge aus CV, brüniert, isoliert, Klinge 100 x 3,0 mm
4-437	<b>Festhalteschraubendreher</b> , zum Einführen und Anziehen von Kreuzschlitzschrauben Gr. 1, Klinge aus CV, brüniert, isoliert
14-651 VDE	<b>Schraubendreher</b> , mit VDE-Isolation, Klinge 75 x 2,5 mm
14-652 VDE	<b>Schraubendreher</b> , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 3,5 mm
14-653 VDE	<b>Schraubendreher</b> , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 4,0 mm
14-681 VDE	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0</b> , VDE, Klingenlänge 60 mm
14-682 VDE	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1</b> , VDE, Klingenlänge 80 mm
14-683 VDE	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2</b> , VDE, Klingenlänge 100 mm
14-684 VDE	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 3</b> , VDE, Klingenlänge 150 mm
5-505	<b>Abisoliermesser</b> , mit Hakenklinge, für Kabel Ø 4 - 28 mm
5-515	<b>Allround-Messer</b>
5-531	<b>Automatische Abisolierzange Super</b> , für alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm <sup>2</sup> , einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, integrierter Seitenschneider bis max. Ø 2 mm

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
5-535	<b>Coaxial-Abisolierer</b> f. Coaxial-Kabel Ø 4,8 - 7,5 mm
6-103	<b>Steckschlüssel</b> , mit Spezial-Vierkant-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 4,5 mm
6-104	<b>Steckschlüssel</b> , wie vor, SW 5,0 mm
6-105	<b>Steckschlüssel</b> , wie vor, SW 5,5 mm
6-600	<b>Gabelringschlüssel</b> , 7-teiliger Satz, CV, verchromt, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 13,0 mm
6-880	<b>Sechskant-Stiftschlüssel</b> , 8-teiliger Satz im Etui, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
6-950	<b>Sechskant-Stiftschlüssel</b> mit Kugelkopf, 8-teiliger Satz, im Etui, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
6-995	<b>TORX-Stiftschlüssel mit Loch</b> , 8-teiliger Satz in Kunststoffbox, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
7-116	<b>Schlosserhammer</b> nach DIN 1041, 300 g
7-425	<b>Staubpinsel</b>
7-506	<b>Rollbandmaß</b> , 2 m
7-535	<b>Wasserwaage</b> , 225 mm lang
7-616	<b>PUK-Säge</b> , mit umklappbarem Griff, im Etui
8-375	<b>ERSA Gas-LötKolben</b> , Independent 75
8-385	<b>ERSA Entlötergerät</b> OVAC X

### Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:

2270	<b>Service Set ACCENT</b> , 9-teiliger Satz leitfähiger Werkzeuge
4-222	<b>Schraubendreher</b> , Klinge 260 x 3,0 mm
4-227	<b>KS-Schraubendreher Gr. 1</b> , Klingenlänge 300 mm
4-228	<b>KS-Schraubendreher Gr. 2</b> , Klingenlänge 300 mm
4-920	<b>Umsteck-Schraubendreher-Satz</b> mit ESD-Wechselheft, 9-teilig, Schlitz 1,5/3,0 mm, 2,0/3,5 mm und 2,5/4,0 mm, KS Gr. 000/00, 0/1, TORX T 5/T 6, T 7L/T 8L, T 9L/T 10L, ab T 7 mit Loch