



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: E14 / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: E14

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18647130C	Red	130V AC/DC	9mA	6 x 300mcd	628nm
18647131	Green	130V AC/DC	9mA	6 x 750mcd	525nm
18647132C	Yellow	130V AC/DC	9mA	6 x 250mcd	591nm
18647137	Blue	130V AC/DC	9mA	6 x 230mcd	470nm
1864713W3	White Clear	130V AC/DC	9mA	6 x 500mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1864713W3D	White Diffuse	130V AC/DC	9mA	6 x 250mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronics)

Mega StarLEDs
T5 (16x35mm) E14 with bridge rectifier

				Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 30.05.05
Revision:	Date:	Name:	Scale: 1 : 1	Datasheet: 1864713xxxC		