



HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN






Elektroteknik

- Elektriska paneler och kablage
- Säkringar och isolatorer
- Omkopplingsenhet

Industriellt underhåll

- Motorer, pumpar, lager och lindningar
- Band och drivaxlar
- Ångventiler



VVS/R

- Ledningar, grillar och spridare
- Värme- och kylsystem
- Lagerkomponenter
- Rör

Fordon

- Bromsar
- Kondensatorer
- Kablage, lager, avgassystem och fördelningsblock
- Hydraulik, kompressor och tätningar

2 SPÄNNANDE MODELLER

	VT02	VT04
Inbyggd digitalkamera	Ja	
Överlagd värmekarta	Ja (5 sammanfogningslägen)	
Bildoptiksystem	PyroBlend™-optik	PyroBlend™ Plus-optik, 4 gånger skarpare bild
Temperaturmätning i mittpunkt	Ja	
Synfält	20° x 20°	28° x 28°
Batteri	4 AA-batterier (8 timmar)	Uppladdningsbart litiumjonbatteri (8 timmar)
Automatisk övervakning med temperaturlarm	-	Ja
Temperaturområde	-10 °C till +250 °C (14 °F till 482 °F)	
Temperaturnoggrannhet	±2 °C eller 2 %	
Kompakt och fokusfri	Ja – ingen utbildning krävs	
SD-kort (fyra Gb ingår)	Ja, 10 000 bilder per Gb	
SmartView®-programvara för proffsig rapportering	Ingår	

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2013 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
07/2013 Pub_ID: 12086-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

FLUKE®

**Fluke Visuella
IR-termometrar**

UTVECKLAD FÖR ATT SE ALLT



Fluke VT02
Visuell IR-
termometer

Fluke VT04
Visuell IR-
termometer

**Ett felsökningsverktyg
med värmekarta**

LETAR DU

EFTER TEMPERATURPROBLEM PUNKT FÖR PUNKT?

Traditionella IR-termometrar är billiga, men de har också bara ett användningsområde: temperaturavläsningar på en enda punkt.

Om du inte vet precis var du ska leta kan du missa allvarliga problem och förlora värdefull tid på att leta.



NU SER DU ALLA VARMA OCH KALLA OMRÅDEN.

Med de visuella IR-termometrar får du både bekvämligheten hos en vanlig IR-termometer och den visuella exaktheten hos en infraröd kamera.

Gör mer på kortare tid. Du kan till exempel skanna en hel elpanel på bara sekunder och veta säkert att du inte missar något.



UTVECKLAD FÖR ATT SE ALLT

Alla Fluke Visual IR-termometrar har en inbyggd digitalkamera med värmekarta, så att du omedelbart ser exakt var problemet sitter.




Mittpunktstemperatur (°C/°F)


Den digitala bilden ger sammanhanget

Du ser tydligt att brytare 20 är överbelastad och kan vidarebefordra informationen.


Värdekarta



värmekarta, 25 %



värmekarta, 50 %



värmekarta, 75 %

SE SKILLNADEN

Se hur svårt det är att vidarebefordra information om problemet med brytare 20 när du använder en traditionell IR-termometer och en infraröd kamera av bastyp.




Visuell inspektion

Inga fel kan identifieras med blotta ögat.




Traditionell IR-termometer

Optimerad för mätning vid en specifik punkt.



Infraröd kamera av bastyp

Svårt att se exakt var problemet sitter.



Visual IR-termometer

Digital bild med värmekarta så att du ser exakt var problemet sitter.