

# Balanças suspensas KERN HCB · HCN



KERN HCB



KERN HCN



## As práticas para elevadas cargas, também com IP65

### Características

- **Função Data-Hold:** o display pode ser «congelado» de várias formas para a leitura confortável do valor de pesagem. automaticamente na parada da balança ou manualmente ao premir a tecla Hold
- **Indicação de peso máximo** (Peak-Hold), frequência de medição 5 Hz

### Dados técnicos

- Visor LCD, dígitos de 12 mm

#### HCB:

- **Pronto a funcionar:** 3 x 1.5 V AA de série, tempo de operação aprox. 300 h

#### HCN:

- Caixa aço inox, Protecção IP65
- **Segundo visor** na parte de trás da balança
- **Pronto a funcionar:** baterias (2 x 1.5 V AA) de série, tempo de operação aprox. 200 h

### Acessórios

- **Gancho (aço inox)** de série, abertura aprox. 25 mm, pode ser encomendada, KERN HCB-A02
- **Mosquetão (aço inox) com fecho de segurança** de série, abertura aprox. 15 mm, pode ser encomendada, KERN HCB-A01

#### DE SÉRIE



#### OPÇÃO



Modelo	Gama de pesagem [Max] kg	Leitura [d] g	Dimensões caixa LxPxA mm	Altura com mosquetão e gancho mm	Peso líquido aprox. kg	Opção Certificado DKD	
						DKD KERN	
<b>HCB 20K10</b>	20	10	80x45x150	290	0,4	963-128	
<b>HCB 50K20</b>	50	20	80x45x150	290	0,4	963-128	
<b>HCB 20K50</b>	20	50	80x45x150	290	0,4	963-128	
<b>HCB 99K50</b>	99	50	80x45x150	290	0,4	963-129	
<b>HCB 50K100</b>	50	100	80x45x150	290	0,4	963-128	
<b>HCB 100K200</b>	100	200	80x45x150	290	0,4	963-129	
<b>HCB 200K100</b>	200	100	80x45x150	290	0,4	963-129	
<b>HCB 200K500</b>	200	500	80x45x150	290	0,4	963-129	
aço inoxidável							
<b>HCN 20K50IP</b>	20	50	95x55x175	315	0,8	963-128	
<b>HCN 50K100IP</b>	50	100	95x55x175	315	0,8	963-128	
<b>HCN 100K200IP</b>	100	200	95x55x175	315	0,8	963-129	
<b>HCN 200K500IP</b>	200	500	95x55x175	315	0,8	963-129	

# KERN Pictogramas

 <b>Mecanismo automático de afinação interna (CAL):</b> Assegura o ajustamento da precisão de pesagem através de um peso interno com accionamento motorizado.	 <b>Programa de afinação (CAL):</b> Para o ajustamento da precisão de pesagem. Necessita um peso padrão externo.	 <b>Memory:</b> Capacidade de memória interna da balança, por exemplo pesos de tara, dados sobre a pesagem, dados sobre o artigo, PLU etc.
 <b>Interface de dados RS-232:</b> Para ligação da balança a uma impressora, a um PC ou a uma rede	 <b>Saídas de comando (acoplador óptico, digital I/O):</b> para a ligação de relés, indicadores luminosos, válvulas, etc.	 <b>Interface para uma segunda balança:</b> para ligação de uma segunda balança.
 <b>Interface da rede:</b> para a conexão da balança a uma rede Ethernet. Na KERN possível com um conversor RS 232/LAN com conexão universal.	 <b>Protocolização GLP/ISO:</b> da data e hora de pesagem, com número de identificação. Só com impressoras KERN.	 <b>Contagem de peças:</b> Número de peças de referência seleccionável. Comutação das unidades de peças para pesos.
 <b>Receita:</b> Espaços de memória separados para o peso do recipiente tarado e das partes da composição (Liq.-Total).	 <b>Determinação de percentagens:</b> Visualização em % do desvio em relação ao peso de referência (100 %)	 <b>Unidades de pesagem:</b> Comutáveis premindo uma tecla, por ex. para unidades não métricas. Para mais informações, ver modelos de balanças.
 <b>Pesagem com margem de tolerância:</b> Valores limite superior e inferior programáveis, por ex. para dosificação e classificação e porcionamento.	 <b>Pesagem sem vibrações:</b> (Programa para pesagem de animais) As vibrações são filtradas para determinação de um valor de pesagem está-vel.	 <b>Protecção contra a poeira e os salpicos de água IPxx:</b> A classe de protecção encontra-se indicada no pictograma. Ver o dicionário.
 <b>Aço inox:</b> A balança encontra-se protegida contra corrosão.	 <b>Pesagens suspensas:</b> Possibilidade de suspensão da carga na parte inferior da balança.	 <b>Funcionamento a pilhas:</b> Preparado para funcionamento a pilhas. O tipo de pilha necessário encontra-se indicado no respectivo aparelho.
 <b>Funcionamento com pilhas recarregáveis:</b> Jogo de pilhas recarregáveis.	 <b>Adaptador de corrente:</b> 230 V/50Hz, de série, standard Alemanha. Mediante solicitação também standard GB, AUS ou USA.	 <b>Bloco de alimentação:</b> Incorporado na balança. 230V/50Hz na Alemanha. Mediante solicitação também standard GB, AUS, USA.
 <b>Extensómetro:</b> Resistência elétrica num corpo de deformação elástico.	 <b>Princípio do diapasão:</b> Um corpo de ressonância é posto do modo eletromagnético dependente da carga em oscilação.	 <b>Compensação do esforço eletromagnético:</b> Bobina em campo magnético permanente. Para pesagem com o máximo de exatidão.
 <b>Tecnologia Single Cell:</b> Continuação do desenvolvimento do princípio de compensação do esforço com a mais alta precisão.	 <b>Verificação (metrologia legal) inicial de fábrica:</b> Tempo necessário para a aferição/verificação CE [M].	 <b>Aferição DKD:</b> A duração da aferição DKD em dias é indicada no pictograma.
 <b>Envio de encomenda:</b> A duração da disponibilização interna do produto em dias é indicada no pictograma.	 <b>Envio de paletes:</b> A duração da disponibilização interna do produto em dias é indicada no pictograma.	 <b>Garantia:</b> Período de garantia indicado no pictograma.

## KERN – Precisão é o nosso negócio

De forma a assegurar a elevada precisão da sua balança, a KERN oferece-lhe o pacote de pesos de calibração adequado à sua balança, constituído por pesos padrão, estojo e certificado de calibração DKD, como atestado de precisão.

No amplo programa KERN encontrará pesos padrão nas classes de precisão internacionais OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 com valores de pesos entre 1 mg e 2000 kg.

O laboratório de calibração DKD da KERN para balanças electrónicas e pesos está acreditado pelo DKD (Serviço de Aferição Alemão) desde 1994, fazendo parte hoje dos laboratórios de calibrações DKD mais modernos e mais bem equipados para balanças, pesos padrão e dinamómetros a nível europeu.

(DKD = Servicio de Calibración Alemán ~ IPQ)

Seu revendedor especializado:


Graças ao elevado nível de automatização, podemos realizar calibrações DKD de balanças, massas calibradas e dinamómetros 24 horas por dia e 7 dias por semana.

### Serviços:

- Calibração DKD de balanças até capacidade máxima de 6000 kg
- Calibração DKD de pesos na gama entre 1 mg e 500 kg
- Gestão de meios de verificação com apoio de base de dados e serviço de aviso de renovação
- Calibração de dinamómetros
- Certificados de calibração DKD nos idiomas D, GB, F, I, E, NL, PL

Tem questões sobre os nossos balanças, o peso padrão adequado ou sobre serviço de calibração? O seu revendedor especializado pessoal terá o maior prazer em o apoiar.

KERN – Professional measuring. Técnica de medição e serviço de calibração de uma só fonte



German Excellence Group  
Member